


**ESG-LP 9/20 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	ESG, Apparatmärkning, 9 x 20 mm, gul
Art.nr.	<a href="#">2885850000</a>
Typ	ESG-LP 9/20 MM GE
GTIN (EAN)	4064675854456
Förp.	15000 items

## ESG-LP 9/20 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	0.05 mm	Byggdjup (tum)	0.002 inch
Höjd	9 mm	Bygghöjd (tum)	0.3543 inch
Bredd	20 mm	Byggbredd (tum)	0.7874 inch
Nettovikt	0.01 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Limma	Akrylatlim	Utförande	självhäftande, halogenfri
Bredd	20 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Temperaturområde för användning max.	150 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	gul	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyamid	Skrivna tecken	utan
Godkännande enligt UL 969	Ja		

## Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

