

## MF 10/16 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### MultiMark MultiFit

För kontakter från andra leverantörer.

Den elastiska ytan ger enklare montage.

Detta särskilda material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader.

En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift. Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
- ] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

### Allmänna beställningsdata

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Utförande  | Plintmärkning, 10 x 16 mm, vit |
| Art.nr.    | <a href="#">2886020000</a>     |
| Typ        | MF 10/16 MM WS                 |
| GTIN (EAN) | 4064675854623                  |
| Förp.      | 150 items                      |

## MF 10/16 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0.7 mm | Byggdjup (tum)  | 0.0276 inch |
| Höjd      | 10 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0.3937 inch |
| Bredd     | 16 mm  | Byggbredd (tum) | 0.6299 inch |
| Nettovikt | 0.13 g |                 |             |

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -50...90 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

|                                      |            |                                      |             |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| Utförande                            | halogenfri | Bredd                                | 16 mm       |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-2        | Temperaturområde för användning max. | 90 °C       |
| Temperaturområde för användning min. | -50 °C     | Färgkod                              | vit         |
| Halogener                            | Nej        | Grundläggande material               | PC-ABS, TPU |
| Skrivna tecken                       | utan tryck | Temperaturområde för användning      | -50...90 °C |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**Drawings**



## MF 10/16 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | RIBBON MM-TB 25/360 SW     | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2005090000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216              |            |
| Förp.      | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK ROLLER MF        | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2518600000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118531305              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK PLUS ROLLER MF   | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2661610000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118681222              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |