

SDQ T HANDLE HEX 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sekskantskruvmejsel med tvärhandtag av högvärdig plast

- förnicklad yta
- Av härdat krom-vanadium-stål
- Tillverkad enligt DIN 6911
- Passar till skruvar enligt DIN 6912

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
Art.nr.	2888290000
Typ	SDQ T HANDLE HEX 4
GTIN (EAN)	4064675875338
Förp.	1 items

SDQ T HANDLE HEX 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Mått och vikter**

Diameter	4 mm	Nettovikt	44.88 g
----------	------	-----------	---------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Insexnyckel, Hex 4	Utförande	T-handtag
--------------------	--------------------	-----------	-----------

Skruvverktyg

Form	Sexkant-Hylsnyckel	storlek	4
Klinglängd	150 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		