

SDQ T HANDLE T25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Crimpade ledare kan anslutas till komponenter med PushIn-anlutning eller med skruvanslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med skruvverktyg.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
Art.nr.	2888340000
Typ	SDQ T HANDLE T25
GTIN (EAN)	4064675875383
Förp.	1 items

SDQ T HANDLE T25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Mått och vikter

Diameter	25 mm	Nettovikt	47.52 g
----------	-------	-----------	---------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Insexnyckel, T25	Utförande	T-handtag
--------------------	------------------	-----------	-----------

Skruvverktyg

Form	Sexkant-Hylsnyckel	storlek	T25
Klinglängd	150 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		