

CABTITE FRFT-AD 16/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 64 mm, Bredd: 126 mm, Djup: 24.2 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Art.nr.	2891520000
Typ	CABTITE FRFT-AD 16/8
GTIN (EAN)	4064675880615
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	24.2 mm	Byggdjup (tum)	0.9528 inch
Höjd	64 mm	Bygghöjd (tum)	2.5197 inch
Bredd	126 mm	Byggbredd (tum)	4.9606 inch
Nettovikt	43.5 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C... 120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information

Åtdragningsmoment	3 Nm	Silikon	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Halogener	Nej, halogenfri
Skyddsklass	IP66	Grundläggande material	Polyamid, glasfiberförstärkt
Tätning	TPE	Skyddsklass (UL)	Type 12, Type 4X

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

CABTITE FRFT-AD 16/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

