


WEP 2C 4 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Ändplatta för plintar, blå, Höjd: 60 mm, Bredd: 2 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja |
| Art.nr. | 2894220000 |
| Typ | WEP 2C 4 BL |
| GTIN (EAN) | 4064675885207 |
| Förp. | 20 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 39 mm | Byggdjup (tum) | 1.5354 inch |
| Höjd | 60 mm | Bygghöjd (tum) | 2.3622 inch |
| Bredd | 2 mm | Byggbredd (tum) | 0.0787 inch |
| Nettovikt | 2.31 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| Omgivningstemperatur | -60 °C...85 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|-----|
| Grundläggande material | Wemid | Färgkod | blå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Ytterligare tekniska data

| | |
|---------|----|
| rastbar | Ja |
|---------|----|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |

MultiFit



MultiMark MultiFit

För kontakter från andra leverantörer.

Den elastiska ytan ger enklare montage.

Detta särskilda material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader.

En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift. Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
-] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ | EL KSM 10.6 MM WS 30M | Utförande |
| Art.nr. | 2799270000 | Plintmärkning, 10.6 x 5 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4064675261032 | |
| Förp. | 1 ST | |