

WEP 2T 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändplatta för plintar, mörkbeige, Höjd: 95.5 mm, Bredd: 2 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
Art.nr.	2894240000
Typ	WEP 2T 4
GTIN (EAN)	4064675885221
Förp.	20 items

WEP 2T 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	65 mm	Byggdjup (tum)	2.5591 inch
Höjd	95.5 mm	Bygghöjd (tum)	3.7598 inch
Bredd	2 mm	Byggbredd (tum)	0.0787 inch
Nettovikt	5.06 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-60 °C...85 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.061 kg CO2 eq.	

Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Ytterligare tekniska data

rastbar Ja

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

MultiFit**MultiMark MultiFit**

För kontakter från andra leverantörer.

Den elastiska ytan ger enklare montage.

Detta särskilda material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader.

En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift. Dina fördelar med MultiMark

• Kompatibel med Weidmüllers modulplintar

• Fast montage och hållbara utskrifter

• Kontinuerliga remsor sparar installationstid

• Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial

• Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet

• Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

Typ	EL KSM 10.6 MM WS 30M	Utförande
Art.nr.	2799270000	Plintmärkning, 10.6 x 5 mm, vit
GTIN (EAN)	4064675261032	
Förp.	1 ST	