



## FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



solcellsenergi säkringshållare för solcellsenergi applikationer

- För användning DC i solcellsmoduler upp till 1000V
- Monterad på DIN- skena
- För insats med cylindriska säkring länkar från 1A upp till 30A av 10x38mm gPV

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Fotovoltaik, Säkringshållare, 1000 V, 10x38, 2 strängar, med LED
Art.nr.	<a href="#">2896950000</a>
Typ	FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED
GTIN (EAN)	4064675899679
Förp.	5 items

## FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	61 mm	Byggdjup (tum)	2.4016 inch
Höjd	73 mm	Bygghöjd (tum)	2.874 inch
Bredd	18 mm	Byggbredd (tum)	0.7087 inch
Nettovikt	15.4 g		

## Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 90 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Säkringshållare anslutning

Antal anslutningar	2	Avisoleringslängd	10 mm
Åtdragningsmoment, max.	2.5 Nm	Åtdragningsmoment, min.	2 Nm
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Ledarmaterial	Koppar
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 6	Ledardiameter, AWG, max.	AWG 17
Ledararea, fintrådig, min.	1 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig, max.	10 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	1 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	10 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	1 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	10 mm <sup>2</sup>
Ledararea, entrådig, min.	1 mm <sup>2</sup>	Ledararea, entrådig, max.	10 mm <sup>2</sup>

## Säkringshållare tekniska data

Säkringsinsats	10 x 38 mm	Färgkod	Ijusblå
Indikering	LED röd	Säkringshållare (Hållarinsats)	svängbar
max. Ström	30 A	Antal potentialer	1
Drivspänning max.	1000 V	Effektförluster, max.	3 W
Montageskena obestyckad	TS 35	Märkstötspänning	6 kV
Överspänningskategori	III	Monteringstyp	Montageskena

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		



## FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

### Tillbehör

www.weidmueller.com

#### 10x38 gPV

gPV cylindriska säkringspatroner är utformade för att ge ett kompakt, säkert och ekonomiskt skydd för fotovoltaikmoduler (fältskydd) med spänningar upp till 1 500 V DC. De skyddar mot både överbelastning och kortslutning (gPV-klass enligt kraven i IEC60269-6 och UL248-19). De är tillverkade av ett keramikrör med högt invändigt tryck och motstånd mot värmestötter, vilket ger hög brytförmåga trots de kompakta måtten. Kontakterna är tillverkade i försilvrade koppar och de smältbara delarna av rent silver, för att undvika åldrande och hålla de elektriska egenskaperna intakta. De finns i storlek 10x38 mm, 10x85 mm och 22x58 mm.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	FUSE 10X38 1A 1000 VDC ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2783160000</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 1 A
GTIN (EAN)	4064675059684	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 2A 1000 VDC ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2783170000</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 2 A
GTIN (EAN)	4064675059691	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 3A 1000 VDC ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2783180000</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 3 A
GTIN (EAN)	4064675059905	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 4A 1000 VDC ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2783190000</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 4 A
GTIN (EAN)	4064675059912	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 5A 1000 VDC ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2783200000</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 5 A
GTIN (EAN)	4064675059929	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 6A 1000 VDC ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2783210000</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 6 A
GTIN (EAN)	4064675059936	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 8A 1000 VDC ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2783220000</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 8 A
GTIN (EAN)	4064675059943	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 10A 1000 VDC...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2783230000</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A
GTIN (EAN)	4064675059950	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 12A 1000 VDC...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2783240000</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A
GTIN (EAN)	4064675059967	
Förp.	10 ST	

## FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Tillbehör

Typ	FUSE 10X38 15A 1000 VDC...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2783250000</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A
GTIN (EAN)	4064675059974	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 16A 1000 VDC...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2783260000</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A
GTIN (EAN)	4064675059981	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 20A 1000 VDC...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2783280000</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A
GTIN (EAN)	4064675060000	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 25A 1000 VDC...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2827990000</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 25 A
GTIN (EAN)	4064675367819	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE 10X38 30A 1000 VDC...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2828000000</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1000 V, 10x38, gPV, 30 A
GTIN (EAN)	4064675367826	
Förp.	10 ST	