


APGTB 1.5 FT 4C/4 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vissa applikationer kräver att en jackbar, modulär lösning blir mer fintrådig eller underlättar montagen. Där kompletta funktionella enheter måste förabriceras eller ersätts krävs modulär och fintrådig anslutningsteknik. Vår jackbara plintar kan snabbt bestyckas och är fullständigt fabrikstestade.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | stickbar radplint, PUSH IN, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, blå |
| Art.nr. | 2898130000 |
| Typ | APGTB 1.5 FT 4C/4 BL |
| GTIN (EAN) | 4064675903222 |
| Förp. | 100 items |

APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E60693 |

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 33.5 mm | Byggdjup (tum) | 1.3189 inch |
| Höjd | 80 mm | Bygghöjd (tum) | 3.1496 inch |
| Bredd | 3.5 mm | Byggbredd (tum) | 0.1378 inch |
| Nettovikt | 6.2 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag | | |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent | | |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind | 0.204 kg CO2 eq. | |

Allmänt

| | | | |
|-------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 14 | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 |
| Montageskena obestyckad | TS 35 | | |

Klämbara ledare (Märkanslutning)

| | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 14 | Anslutningsriktning | övre |
| Avisoleringslängd | 6 mm | Anslutningstyp | PUSH IN |
| Antal anslutningar | 4 | Anslutningsområde, max. | 1.5 mm ² |
| Anslutningsområde, min. | 0.14 mm ² | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 1.5 mm ² | Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0.14 mm ² |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 0.14 mm ² | Ledararea, fintrådig, min. | 0.14 mm ² |
| Anslutningsarea, flertrådig, max. | 1.5 mm ² | Anslutningsarea, flertrådig, min. | 0.14 mm ² |
| Ledararea, entrådig, max. | 1.5 mm ² | Ledararea, entrådig, min. | 0.14 mm ² |

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

| | |
|--|---------|
| Anslutningstyp, ytterligare anslutning | jackbar |
|--|---------|

Märkdata

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---|---------|
| Märkarea | 1.5 mm ² | Märkspänning | 500 V |
| Märkspänning DC | 500 V | Märkström | 17.5 A |
| Ström med max. ledare | 17.5 A | Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1.83 mΩ |
| Märkstötspänning | 6 kV | Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x | 0.56 W |
| Överspänningskategori | III | Nedsmutningsgrad | 3 |

APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Märkdata enligt CSA

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|-------|
| Spänning grupp C (CSA) | 300 V | Ström Gr C (CSA) | 13 A |
| Certifikat nr. (CSA) | 227442-802 19640 | Spänning grupp D (CSA) | 600 V |
| Ström Gr D (CSA) | 5 A | | |

Märkdata enligt UL

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) | 14 AWG | Spänning grupp B (cURus) | 300 V |
| Spänning grupp D (cURus) | 600 V | Certifikat nr (cURus) | E60693 |
| Ledarstorlek Field wiring min (cURus) | 26 AWG | Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) | 26 AWG |
| Ström grupp B (cURus) | 13 A | Spänning grupp C (cURus) | 300 V |
| Ström grupp C (cURus) | 13 A | Ström Grupp D (cURus) | 5 A |
| Ledarstorlek Field wiring max (cURus) | 14 AWG | | |

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|-----|
| Grundläggande material | Wemid | Färgkod | blå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Systemparametrar

| | | | |
|-----------------------------|-------|-------------------------------|-----|
| Ändplatta krävs | Ja | Antal potentialer | 1 |
| Antal våningar | 1 | Antal klämställena per våning | 4 |
| Nivåer internt överkopplade | Nej | PE-anslutning | Nej |
| Montageskena obestyckad | TS 35 | N-Funktion | Nej |
| PE-Funktion | Nej | PEN-Funktion | Nej |

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|-------|---------------|-------|
| Öppna sidor | höger | Montagesätt | TS 35 |
| explosionstestat utförande | Ja | Monteringstyp | TS 35 |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 | | |



APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Hankontakter



Pluggarna för vårt WeiCoS-system finns tillgängliga för alla olika anslutningstekniksystem. Produktsortimentet omfattar förmonterade anslutningar från 1 till 10 poler och möjligheten till en enskild montering. Detta garanterar största möjliga flexibilitet för varje applikation. De anpassade tillbehören ökar säkerheten och skyddet mot miljöpåverkan.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | APGPC 1.5 | Utförande |
| Art.nr. | 2482530000 | Plintskydd, orange, Wemid, Höjd: 16 mm, Bredd: 3.3 mm, Djup: 13 mm, V-0 |
| GTIN (EAN) | 4050118494563 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | APGCE | Utförande |
| Art.nr. | 1514490000 | Kodningselement (plint), Wemid, orange, Bredd: 3.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118321906 | |
| Förp. | 50 ST | |

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 1.5N/10 | Utförande |
| Art.nr. | 1985580000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370416 | |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/10 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1985680000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370539 | |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/10 RD | Utförande |
| Art.nr. | 1985800000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370393 | |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/2 | Utförande |
| Art.nr. | 1985410000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118369861 | |
| Förp. | 60 ST | |

APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 1.5N/2 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1985530000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 2, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370423 | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 5.5 mm |
| Förp. | 60 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/2 RD | Utförande |
| Art.nr. | 1985650000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 2, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370324 | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 5.5 mm |
| Förp. | 60 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/20 | Utförande |
| Art.nr. | 1985600000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 20, |
| GTIN (EAN) | 4050118370225 | Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 70 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/20 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1985700000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 20, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370331 | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 70 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/20 RD | Utförande |
| Art.nr. | 1985810000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 20, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370355 | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 70 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/3 | Utförande |
| Art.nr. | 1985480000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 3, Delning |
| GTIN (EAN) | 4050118370096 | i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 9 mm |
| Förp. | 60 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/3 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1985550000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 3, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370485 | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 9 mm |
| Förp. | 60 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/3 RD | Utförande |
| Art.nr. | 1985670000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 3, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370348 | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 9 mm |
| Förp. | 60 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/4 | Utförande |
| Art.nr. | 1985490000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 4, Delning |
| GTIN (EAN) | 4050118370201 | i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 12.5 mm |
| Förp. | 60 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/4 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1985570000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 4, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370317 | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 12.5 mm |
| Förp. | 60 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/4 RD | Utförande |
| Art.nr. | 1985690000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 4, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370515 | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 12.5 mm |
| Förp. | 60 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/5 | Utförande |
| Art.nr. | 1985500000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 5, Delning |
| GTIN (EAN) | 4050118369991 | i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/5 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1985590000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 5, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370430 | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm |
| Förp. | 20 ST | |

APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 1.5N/5 RD | Utförande |
| Art.nr. | 1985710000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 5, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370256 | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/50 | Utförande |
| Art.nr. | 1985620000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370300 | Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 175 mm |
| Förp. | 5 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/50 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1985720000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370546 | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 175 mm |
| Förp. | 5 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/50 RD | Utförande |
| Art.nr. | 1985820000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370270 | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 175 mm |
| Förp. | 5 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/6 | Utförande |
| Art.nr. | 1985510000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 6, Delning |
| GTIN (EAN) | 4050118370188 | i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 19.5 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/6 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1985610000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 6, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370492 | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 19.5 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/6 RD | Utförande |
| Art.nr. | 1985730000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 6, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370454 | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 19.5 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/7 | Utförande |
| Art.nr. | 1985520000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 7, Delning |
| GTIN (EAN) | 4050118370195 | i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 23 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/7 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1985630000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 7, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370522 | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 23 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/7 RD | Utförande |
| Art.nr. | 1985750000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 7, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370249 | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 23 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/8 | Utförande |
| Art.nr. | 1985540000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 8, Delning |
| GTIN (EAN) | 4050118370218 | i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 26.5 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/8 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1985640000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 8, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370461 | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 26.5 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/8 RD | Utförande |
| Art.nr. | 1985770000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 8, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370508 | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 26.5 mm |
| Förp. | 20 ST | |

APGTB 1.5 FT 4C/4 BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 1.5N/9 | Utförande |
| Art.nr. | 1985560000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 9, Delning |
| GTIN (EAN) | 4050118370409 | i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 30 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/9 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1985660000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 9, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370478 | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 30 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/9 RD | Utförande |
| Art.nr. | 1985790000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 9, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370386 | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 30 mm |
| Förp. | 20 ST | |

Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkering och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ | AEB 35 SCL/1 V0 | Utförande |
| Art.nr. | 2661280000 | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 V0 BK | Utförande |
| Art.nr. | 2661300000 | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 V0 BK DL | Utförande |
| Art.nr. | 2570250000 | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118580266 | |
| Förp. | 50 ST | |

Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragnings.

APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ | AEP PGTB 1.5 4C/4 | Utförande |
| Art.nr. | 2898180000 | A-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4064675903277 | |
| Förp. | 20 ST | |

Hankontakter



Pluggarna för vårt WeiCoS-system finns tillgängliga för alla olika anslutningstekniksystem. Produktsortimentet omfattar förmonterade anslutningar från 1 till 10 poler och möjligheten till en enskild montering. Detta garanterar största möjliga flexibilitet för varje applikation. De anpassade tillbehören ökar säkerheten och skyddet mot miljöpåverkan.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | APGLE 1.5 | Utförande |
| Art.nr. | 2482720000 | Låshakar (plint), Wemid, orange |
| GTIN (EAN) | 4050118496253 | |
| Förp. | 25 ST | |
| Typ | APG 1.5 L | Utförande |
| Art.nr. | 2482250000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 1, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118494280 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | APG 1.5 L BL | Utförande |
| Art.nr. | 2482260000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 1, blå |
| GTIN (EAN) | 4050118494297 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | APG 1.5 L GN | Utförande |
| Art.nr. | 2482270000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 1, grön |
| GTIN (EAN) | 4050118494303 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | APG 1.5 MI | Utförande |
| Art.nr. | 2482280000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 1, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118494310 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | APG 1.5 MI BL | Utförande |
| Art.nr. | 2482290000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 1, blå |
| GTIN (EAN) | 4050118494327 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | APG 1.5 MI GN | Utförande |
| Art.nr. | 2482300000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 1, grön |
| GTIN (EAN) | 4050118494365 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | APG 1.5 R | Utförande |
| Art.nr. | 2482310000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 1, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118494372 | |
| Förp. | 50 ST | |

APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | APG 1.5 R BL | Utförande |
| Art.nr. | 2482320000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 1, blå |
| GTIN (EAN) | 4050118494389 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | APG 1.5 R GN | Utförande |
| Art.nr. | 2482330000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 1, grön |
| GTIN (EAN) | 4050118494396 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | APG 1.5/1 | Utförande |
| Art.nr. | 2482340000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 1, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118494402 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | APG 1.5/10 | Utförande |
| Art.nr. | 2482430000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 10, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118494495 | |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | APG 1.5/10-9BG-GN | Utförande |
| Art.nr. | 2719830000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 10, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118811292 | |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | APG 1.5/2 | Utförande |
| Art.nr. | 2482350000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 2, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118494419 | |
| Förp. | 25 ST | |
| Typ | APG 1.5/3 | Utförande |
| Art.nr. | 2482360000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 3, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118494426 | |
| Förp. | 25 ST | |
| Typ | APG 1.5/3-2BG-GN | Utförande |
| Art.nr. | 2719740000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 3, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118811438 | |
| Förp. | 25 ST | |
| Typ | APG 1.5/3-BG-BL-GN | Utförande |
| Art.nr. | 2482460000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 3, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118494525 | |
| Förp. | 25 ST | |
| Typ | APG 1.5/4 | Utförande |
| Art.nr. | 2482370000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 4, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118494433 | |
| Förp. | 25 ST | |
| Typ | APG 1.5/4-3BG-GN | Utförande |
| Art.nr. | 2482450000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 4, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118494518 | |
| Förp. | 25 ST | |
| Typ | APG 1.5/4-3BG-GN | Utförande |
| Art.nr. | 2719750000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, mörkbeige, grön |
| GTIN (EAN) | | |
| Förp. | 25 ST | |
| Typ | APG 1.5/5 | Utförande |
| Art.nr. | 2482380000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 5, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118494440 | |
| Förp. | 25 ST | |

APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | APG 1.5/5-3BG-BL-GN | Utförande |
| Art.nr. | 2482440000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 5, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118494501 | |
| Förp. | 25 ST | |
| Typ | APG 1.5/5-4BG-GN | Utförande |
| Art.nr. | 2719770000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 5, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118811421 | |
| Förp. | 25 ST | |
| Typ | APG 1.5/6 | Utförande |
| Art.nr. | 2482390000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 6, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118494457 | |
| Förp. | 25 ST | |
| Typ | APG 1.5/6-5BG-GN | Utförande |
| Art.nr. | 2719780000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 6, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118811414 | |
| Förp. | 25 ST | |
| Typ | APG 1.5/7 | Utförande |
| Art.nr. | 2482400000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 7, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118494464 | |
| Förp. | 25 ST | |
| Typ | APG 1.5/7-6BG-GN | Utförande |
| Art.nr. | 2719800000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 7, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118811285 | |
| Förp. | 25 ST | |
| Typ | APG 1.5/8 | Utförande |
| Art.nr. | 2482410000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 8, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118494471 | |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | APG 1.5/8-7BG-GN | Utförande |
| Art.nr. | 2719810000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 8, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118811179 | |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | APG 1.5/9 | Utförande |
| Art.nr. | 2482420000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 9, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118494488 | |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | APG 1.5/9-8BG-GN | Utförande |
| Art.nr. | 2719820000 | Kontakt, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 9, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118811407 | |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | APGSR 1.5 | Utförande |
| Art.nr. | 2482730000 | Dragavlastning (plint), Wemid, orange |
| GTIN (EAN) | 4050118493993 | |
| Förp. | 25 ST | |
| Typ | APGSR 1.5 - 4P | Utförande |
| Art.nr. | 2482740000 | Dragavlastning (plint), Wemid, orange |
| GTIN (EAN) | 4050118494204 | |
| Förp. | 25 ST | |
| Typ | APGSR 1.5 - 8P | Utförande |
| Art.nr. | 2482750000 | Dragavlastning (plint), Wemid, orange |
| GTIN (EAN) | 4050118494211 | |
| Förp. | 25 ST | |

APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/3.5 MC NE GE | Utförande |
| Art.nr. | 1369480000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118171860 | Weidmueller, gul |
| Förp. | 500 ST | |
| Typ | DEK 5/3.5 MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 1755270000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248017348 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 500 ST | |

Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/3.5 MC SDR | Utförande |
| Art.nr. | 1767730000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248102532 | Weidmueller, enligt kundönskan |
| Förp. | 100 ST | |


APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontage för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontage för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 2003750000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118424430 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 1600 ST | |

Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontage för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontage för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/3.5 PLUS MC SDR | Utförande |
| Art.nr. | 2007790000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118393347 | Weidmueller, enligt kundönskan |
| Förp. | 320 ST | |

APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör**Testadapter och testuttag**

Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | FZS 2/4 RT/80 SAKT4 | Utförande |
| Art.nr. | 1276300000 | Stickkontakt (plint), Stickanslutning, 2 mm ² , Antal anslutningar: 2, |
| GTIN (EAN) | 4008190026080 | Antal poler: 1, Bredd: 9 mm |
| Förp. | 20 ST | |