


**APGTB 2.5 PE 4C/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vissa applikationer kräver att en jackbar, modulär lösning blir mer fintrådig eller underlättar montagen. Där kompletta funktionella enheter måste förabriceras eller ersätts krävs modulär och fintrådig anslutningsteknik. Vår jackbara plintar kan snabbt bestyckas och är fullständigt fabrikstestade.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | stickbar radplint, PUSH IN, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, grön/gul |
| Art.nr.    | <a href="#">2898170000</a>  |
| Typ        | APGTB 2.5 PE 4C/4   |
| GTIN (EAN) | 4064675903260   |
| Förp.      | 50 items  |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr (cURus) | E60693                       |

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 36.5 mm | Byggdjup (tum)  | 1.437 inch  |
| Höjd      | 87 mm   | Bygghöjd (tum)  | 3.4252 inch |
| Bredd     | 5.1 mm  | Byggbredd (tum) | 0.2008 inch |
| Nettovikt | 12.14 g |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |        |                                 |        |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|                         |        |                          |        |
|-------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 14 | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 20 |
| Montageskena obestyckad | TS 35  |                          |        |

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|   |                     |  |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Ledardiameter, AWG, max                             | AWG 14              | Anslutningsriktning                                  | övre                |
| Avisoleringslängd                                   | 6 mm                | Anslutningstyp                                       | PUSH IN             |
| Antal anslutningar                                  | 4                   | Anslutningsområde, max.                              | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsområde, min.                             | 0.5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, AWG, min.                             | AWG 20              |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig, min.                           | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea, flertrådig, max.                   | 4 mm <sup>2</sup>   | Anslutningsarea, flertrådig, min.                    | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea, entrådig, max.                           | 2.5 mm <sup>2</sup> | Ledararea, entrådig, min.                            | 0.5 mm <sup>2</sup> |

## Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

|  |         |
|--|---------|
| Anslutningstyp, ytterligare anslutning | jackbar |
|--|---------|

## Märkdata

|   |                     |                        |       |
|---|---------------------|------------------------|-------|
| Märkarea                                | 2.5 mm <sup>2</sup> | Märkspänning           | 800 V |
| Märkspänning DC                         | 800 V               | Strömm med max. ledare | 24 A  |
| Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1.33 mΩ             | Märkstötspänning       | 8 kV  |
| Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x      | 0.77 mW             | Överspänningskategori  | III   |
| Nedsmutningsgrad                        | 3                   |                        |       |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Märkdata enligt UL

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) | 12 AWG | Spänning grupp B (cURus)                | 600 V  |
| Spänning grupp D (cURus)                | 600 V  | Certifikat nr (cURus)                   | E60693 |
| Ledarstorlek Field wiring min (cURus)   | 28 AWG | Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) | 28 AWG |
| Spänning grupp C (cURus)                | 600 V  | Ledarstorlek Field wiring max (cURus)   | 12 AWG |

## Materialdata

|                                |       |         |          |
|--------------------------------|-------|---------|----------|
| Grundläggande material         | Wemid | Färgkod | grön/gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |         |          |

## Systemparametrar


|                             |       |                            |     |
|-----------------------------|-------|----------------------------|-----|
| Ändplatta krävs             | Ja    | Antal potentialer          | 1   |
| Antal våningar              | 1     | Antal klämsäten per våning | 4   |
| Nivåer internt överkopplade | Nej   | PE-anslutning              | Ja  |
| Montageskena obestyckad     | TS 35 | N-Funktion                 | Nej |
| PE-Funktion                 | Ja    | PEN-Funktion               | Nej |

## Ytterligare tekniska data

|              |       |                            |     |
|--------------|-------|----------------------------|-----|
| Öppna sidor  | höger | explosionstestat utförande | Nej |
| Moneringstyp | TS 35 |                            |     |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 |             |             |



Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 2.5N/10                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527690000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 10, Delning  |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              | i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 48.7 mm                             |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 BK             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2831750000</a> | Överkoppling (plint), instucken, svart, 24 A, Antal poler: 10, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4064675416982              | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 48.7 mm                               |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 BL             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527880000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 10, Delning i   |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 48.7 mm                               |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 RD             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108910000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 10, Delning i   |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 48.7 mm                               |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 WT             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2831640000</a> | Överkoppling (plint), instucken, vit, 24 A, Antal poler: 10, Delning i   |
| GTIN (EAN) | 4064675416876              | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 48.7 mm                               |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/2                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527540000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 2, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 7.9 mm                                |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | 3360                       | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2831670000</a> | Överkoppling (plint), instucken, svart, 24 A, Antal poler: 2, Delning i  |
| GTIN (EAN) | 4064675416906              | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 7.9 mm                                |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527740000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 2, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 7.9 mm                                   |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108470000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 2, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 7.9 mm                                   |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 WT              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2831560000</a> | Överkoppling (plint), instucken, vit, 24 A, Antal poler: 2, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416692              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 7.9 mm                                   |
| Förp.      | 60 ST                      |  |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 2.5N/20                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527720000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 20, Delning  |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              | i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 102 mm                              |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 BK             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2831760000</a> | Överkoppling (plint), instucken, svart, 24 A, Antal poler: 20, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4064675416999              | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 102 mm                                |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 BL             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527890000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 20, Delning i   |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 102 mm                                |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 RD             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108920000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 20, Delning i   |
| GTIN (EAN) | 4050118485899              | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 102 mm                                |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 WT             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2831650000</a> | Överkoppling (plint), instucken, vit, 24 A, Antal poler: 20, Delning i   |
| GTIN (EAN) | 4064675416883              | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 102 mm                                |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/3                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527570000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 3, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 13 mm                                 |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 BK              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2831680000</a> | Överkoppling (plint), instucken, svart, 24 A, Antal poler: 3, Delning i  |
| GTIN (EAN) | 4064675416913              | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 13 mm                                 |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527770000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 3, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 13 mm                                    |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108690000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 3, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 13 mm                                    |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 WT              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2831570000</a> | Överkoppling (plint), instucken, vit, 24 A, Antal poler: 3, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416807              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 13 mm                                    |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/4                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527590000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 4, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 18.1 mm                               |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 BK              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2831690000</a> | Överkoppling (plint), instucken, svart, 24 A, Antal poler: 4, Delning i  |
| GTIN (EAN) | 4064675416920              | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 18.1 mm                               |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527780000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 4, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 18.1 mm                                  |
| Förp.      | 60 ST                      |  |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 2.5N/4 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108700000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 4, Delning i mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 18.1 mm                                      |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 WT              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2831580000</a> | Överkoppling (plint), instucken, vit, 24 A, Antal poler: 4, Delning i mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675416814              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 18.1 mm                                      |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/5                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527620000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 5, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 23.2 mm                                      |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 BK              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2831700000</a> | Överkoppling (plint), instucken, svart, 24 A, Antal poler: 5, Delning i mm   |
| GTIN (EAN) | 4064675416937              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 23.2 mm                                      |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527790000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 5, Delning i mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 23.2 mm                                      |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108710000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 5, Delning i mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 23.2 mm                                      |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 WT              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2831590000</a> | Överkoppling (plint), instucken, vit, 24 A, Antal poler: 5, Delning i mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675416821              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 23.2 mm                                      |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/50                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527730000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 50, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 255 mm                                       |
| Förp.      | 5 ST                       |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 BK             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2831770000</a> | Överkoppling (plint), instucken, svart, 24 A, Antal poler: 50, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4064675417002              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 255 mm                                       |
| Förp.      | 5 ST                       |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 BL             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527920000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 50, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 255 mm                                       |
| Förp.      | 5 ST                       |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 RD             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2109000000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 50, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 255 mm                                       |
| Förp.      | 5 ST                       |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 WT             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2831660000</a> | Överkoppling (plint), instucken, vit, 24 A, Antal poler: 50, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675416890              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 255 mm                                       |
| Förp.      | 5 ST                       |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/6                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527630000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 6, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.3 mm                                      |
| Förp.      | 20 ST                      |  |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 2.5N/6 BK              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2831710000</a> | Överkoppling (plint), instucken, svart, 24 A, Antal poler: 6, Delning i  |
| GTIN (EAN) | 4064675416944              | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.3 mm                               |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527820000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 6, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.3 mm                                  |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108720000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 6, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.3 mm                                  |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 WT              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2831600000</a> | Överkoppling (plint), instucken, vit, 24 A, Antal poler: 6, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416838              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.3 mm                                  |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/7                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527640000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 7, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 33.4 mm                               |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 BK              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2831720000</a> | Överkoppling (plint), instucken, svart, 24 A, Antal poler: 7, Delning i  |
| GTIN (EAN) | 4064675416951              | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 33.4 mm                               |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527830000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 7, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 33.4 mm                                  |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108810000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 7, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 33.4 mm                                  |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 WT              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2831610000</a> | Överkoppling (plint), instucken, vit, 24 A, Antal poler: 7, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416845              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 33.4 mm                                  |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/8                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527670000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 8, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 38.5 mm                               |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 BK              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2831730000</a> | Överkoppling (plint), instucken, svart, 24 A, Antal poler: 8, Delning i  |
| GTIN (EAN) | 4064675416968              | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 38.5 mm                               |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527840000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 8, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 38.5 mm                                  |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108870000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 8, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 38.5 mm                                  |
| Förp.      | 20 ST                      |  |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ZQV 2.5N/8 WT              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2831620000</a> | Överkoppling (plint), instucken, vit, 24 A, Antal poler: 8, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675416852              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 38.5 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/9                 | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1527680000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 9, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 43.6 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 BK              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2831740000</a> | Överkoppling (plint), instucken, svart, 24 A, Antal poler: 9, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4064675416975              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 43.6 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 BL              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1527870000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 9, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 43.6 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 RD              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2108900000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 9, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 43.6 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 WT              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2831630000</a> | Överkoppling (plint), instucken, vit, 24 A, Antal poler: 9, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675416869              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 43.6 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |   |

## Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0            | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2661280000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                     |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2661300000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                     |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 BK DL      | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2570250000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118580266              |                     |
| Förp.      | 50 ST                      |                     |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | AEP PGTB 2.5 4C/4          | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2898190000</a> | A-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4064675903284              |                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                     |

## Hankontakter



Pluggarna för vårt WeiCoS-system finns tillgängliga för alla olika anslutningstekniksystem. Produktsortimentet omfattar förmonterade anslutningar från 1 till 10 poler och möjligheten till en enskild montering. Detta garanterar största möjliga flexibilitet för varje applikation. De anpassade tillbehören ökar säkerheten och skyddet mot miljöpåverkan.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | APG 2.5 L                  | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1513830000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 1, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118321623              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | APG 2.5 L BL               | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1513840000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 1, blå       |
| GTIN (EAN) | 4050118321388              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | APG 2.5 L GN               | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1513850000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 1, grön      |
| GTIN (EAN) | 4050118321616              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | APG 2.5 MI                 | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1513880000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 1, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118321630              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | APG 2.5 MI BL              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1513900000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 1, blå       |
| GTIN (EAN) | 4050118321432              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | APG 2.5 MI GN              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1513930000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 1, grön       |
| GTIN (EAN) | 4050118321456              |  |
| Förp.      | 50 ST                      |  |
| Typ        | APG 2.5 R                  | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1513940000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 1, mörkbeige  |
| GTIN (EAN) | 4050118321548              |  |
| Förp.      | 50 ST                      |  |
| Typ        | APG 2.5 R BL               | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1513950000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 1, blå        |
| GTIN (EAN) | 4050118321647              |  |
| Förp.      | 50 ST                      |  |
| Typ        | APG 2.5 R GN               | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1513980000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 1, grön       |
| GTIN (EAN) | 4050118321470              |  |
| Förp.      | 50 ST                      |  |
| Typ        | APG 2.5/1                  | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1513720000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 1, mörkbeige  |
| GTIN (EAN) | 4050118321326              |  |
| Förp.      | 50 ST                      |  |
| Typ        | APG 2.5/10                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1513770000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 10, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118321487              |  |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | APG 2.5/10-9BG-GN          | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2712810000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 10, beige     |
| GTIN (EAN) | 4050118755299              |  |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | APG 2.5/2                  | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1513640000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 2, mörkbeige  |
| GTIN (EAN) | 4050118321180              |  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |
| Typ        | APG 2.5/3                  | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1513650000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 3, mörkbeige  |
| GTIN (EAN) | 4050118321340              |  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |
| Typ        | APG 2.5/3-2BG-GN           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2712740000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 3, beige      |
| GTIN (EAN) | 4050118756050              |  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |
| Typ        | APG 2.5/3-BG-BL-GN         | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1513820000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 3, mörkbeige  |
| GTIN (EAN) | 4050118321449              |  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |
| Typ        | APG 2.5/4                  | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1513670000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 4, mörkbeige  |
| GTIN (EAN) | 4050118321524              |  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |
| Typ        | APG 2.5/4-3BG-GN           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1513790000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 4, mörkbeige  |
| GTIN (EAN) | 4050118321364              |  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Tillbehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | APG 2.5/5                  | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1513680000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 5, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118321333              |   |
| Förp.      | 25 ST                      |   |
| Typ        | APG 2.5/5-3BG-BL-GN        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1513780000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 5, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118321357              |   |
| Förp.      | 25 ST                      |   |
| Typ        | APG 2.5/5-4BG-GN           | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2712760000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 5, beige     |
| GTIN (EAN) | 4050118756043              |   |
| Förp.      | 25 ST                      |   |
| Typ        | APG 2.5/6                  | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1513690000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 6, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118321463              |   |
| Förp.      | 25 ST                      |   |
| Typ        | APG 2.5/6-5BG-GN           | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2712770000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 6, beige     |
| GTIN (EAN) | 4050118756036              |   |
| Förp.      | 25 ST                      |   |
| Typ        | APG 2.5/7                  | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1513700000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 7, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118321296              |   |
| Förp.      | 25 ST                      |   |
| Typ        | APG 2.5/7-6BG-GN           | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2712780000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 7, beige     |
| GTIN (EAN) | 4050118756029              |   |
| Förp.      | 25 ST                      |   |
| Typ        | APG 2.5/8                  | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1513730000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 8, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118321425              |   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | APG 2.5/8-7BG-GN           | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2712790000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 8, beige     |
| GTIN (EAN) | 4050118756012              |   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | APG 2.5/9                  | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1513740000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 9, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118321197              |   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | APG 2.5/9-8BG-GN           | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2712800000</a> | Kontakt, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Antal poler: 9, beige     |
| GTIN (EAN) | 4050118756005              |   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | APGCE                      | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1514490000</a> | Kodningselement (plint), Wemid, orange, Bredd: 3.3 mm                 |
| GTIN (EAN) | 4050118321906              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | APGSR 2.5/4                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2457580000</a> | Dragavlastning (plint), Wemid, orange                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118472998              |   |
| Förp.      | 25 ST                      |   |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | APGSR 2.5/4 - 4P           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2457590000</a> | Dragavlastning (plint), Wemid, orange  |
| GTIN (EAN) | 4050118472967              |  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |
| Typ        | APGSR 2.5/4 - 8P           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2457600000</a> | Dragavlastning (plint), Wemid, orange  |
| GTIN (EAN) | 4050118472929              |  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |
| Typ        | APGPC 2.5                  | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1514500000</a> | Plintskydd, orange, Wemid, Höjd: 10.1 mm, Bredd: 4.8 mm, Djup: 14.27 mm, V-0 |
| GTIN (EAN) | 4050118322002              |  |
| Förp.      | 50 ST                      |  |

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE BL           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609801693</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397166              | Weidmueller, blå   |
| Förp.      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE BR           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1249870000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118051865              | Weidmueller, brun  |
| Förp.      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE GE           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609801687</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397135              | Weidmueller, gul   |
| Förp.      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE GN           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609801688</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397142              | Weidmueller, grön  |
| Förp.      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE GR           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609801691</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397159              | Weidmueller, grå   |
| Förp.      | 1000 ST                    |  |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE OR           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1238340000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118062632              | Weidmueller, orange                                      |
| Förp.      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE RT           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609801686</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397128              | Weidmueller, röd   |
| Förp.      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE SW           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1457550000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118263817              | Weidmueller, svart                                       |
| Förp.      | 1000 ST                    |  |

## VO



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE VO WS        | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1388530000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118188622              | Weidmueller, vit   |
| Förp.      | 1000 ST                    |  |

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontage för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontage för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE VI           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1249860000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118042764              | Weidmueller, violett                                     |
| Förp.      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE WS           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, vit   |
| Förp.      | 1000 ST                    |  |

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontage för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontage för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/5 MC SDR             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | Weidmueller, enligt kundönskan                           |
| Förp.      | 200 ST                     |  |

## Plus



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontage för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontage för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/5 PLUS MC NE GE      | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1907520000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248532100              | Weidmueller, gul   |
| Förp.      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | DEK 5/5 PLUS MC NE WS      | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1854490000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393596              | Weidmueller, vit   |
| Förp.      | 1000 ST                    |  |

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontage för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontage för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/5 PLUS MC SDR        | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1854500000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393602              | Weidmueller, enligt kundönskan                           |
| Förp.      | 200 ST                     |  |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontage för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontage för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/5 S MC NE WS         | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1341620000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118145793              | Weidmueller, vit   |
| Förp.      | 400 ST                     |  |

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontage för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontage för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/5 S MC SDR           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1341590000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118146042              | Weidmueller, enligt kundönskan                           |
| Förp.      | 80 ST                      |  |

## Tillbehör

### Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | WS 8/5 MC NE BL            | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1773521693</a> | WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141715              | Allen-Bradley, blå   |
| Förp.      | 720 ST                     |  |
| Typ        | WS 8/5 MC NE GE            | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1773521687</a> | WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141548              | Allen-Bradley, gul   |
| Förp.      | 720 ST                     |  |
| Typ        | WS 8/5 MC NE OR            | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1773521690</a> | WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143092              | Allen-Bradley, orange  |
| Förp.      | 720 ST                     |  |
| Typ        | WS 8/5 MC NE RT            | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1773521686</a> | WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141531              | Allen-Bradley, röd   |
| Förp.      | 720 ST                     |  |
| Typ        | WS 8/5 MC NE WS            | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1640740000</a> | WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190279103              | Allen-Bradley, vit   |
| Förp.      | 720 ST                     |  |

### Specialtryck



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

## APGTB 2.5 PE 4C/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | WS 8/5 MC SDR              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1640750000</a> | WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456627              | Allen-Bradley, enligt kundönskan                                 |
| Förp.      | 144 ST                     |  |

### Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skylltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
  - Märkning i beprövat MultiCard-format
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | WS 8/5 PLUS MC NE WS       | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1951870000</a> | WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248631605              | Allen-Bradley, vit   |
| Förp.      | 600 ST                     |  |

### Specialtryck



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skylltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
  - Märkning i beprövat MultiCard-format
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | WS 8/5 PLUS MC SDR         | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1038790000</a> | WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248768066              | Allen-Bradley, enligt kundönskan                                 |
| Förp.      | 120 ST                     |  |

**Tillbehör****Testadapter och testuttag**

Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1276300000</a> | Stickkontakt (plint), Stickanslutning, 2 mm <sup>2</sup> , Antal anslutningar: 2, |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              | Antal poler: 1, Bredd: 9 mm   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |