


TERMSERIES-COMPACT PROMO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Användning av allroundaren på ett litet utrymme
TERMSERIES-compact - universellt relä med maximal vibrationsbeständighet

- Extremt kompakt med endast 6 mm bredd och 63 mm djup.
- 100 % vibrationssäkert tack vare den slutna konstruktionen
- Förenklad funktionskontroll tack vare den integrerade status-LED:n
- Särskilt manipuleringssäkert tack vare fast installerade reläer

Allmänna beställningsdata

Utförande	TERMSERIES-kompakt, Antal kontakter: 1, Växlan- dekontakt AgNi, PUSH IN
Art.nr.	2899000000
Typ	TERMSERIES-COMPACT PROMO
GTIN (EAN)	4064675905660
Förp.	10 items

TERMSERIES-COMPACT PROMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	62.5 mm	Byggdjup (tum)	2.4606 inch
Höjd	89.4 mm	Bygghöjd (tum)	3.5197 inch
Bredd	6.4 mm	Byggbredd (tum)	0.252 inch
Nettovikt	28.19 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Omgivningstemperatur	-40 °C...60 °C
Drifttemperatur		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Belastningssida

Kontakttyp	1 CO contact (AgNi)
------------	---------------------

Allmänna uppgifter

Färgkod	svart
---------	-------

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	PUSH IN	Avisoleringslängd nominellt	9 mm
Ledardiameter, entrådig min.	0.14 mm ²	Ledardiameter, entrådig max.	1.5 mm ²
Ledararea, fintrådig, min.	0.14 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, max.	2.5 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0.14 mm ²	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	1.5 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		