

PRO CASE STARTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygs-sortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelse-tider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhylsor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2903550000
Typ	PRO CASE STARTER
GTIN (EAN)	4099986009325
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2026-02-28T00:00:00+01:00

PRO CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	170 mm	Byggdjup (tum)	6.6929 inch
Höjd	400 mm	Bygghöjd (tum)	15.748 inch
Bredd	480 mm	Byggbredd (tum)	18.8976 inch
Nettovikt	5042 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Verktysväska
--------------------	--------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

PRO CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



PRO CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

obestyckad



Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygssortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelsetider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhylsor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

Allmänna beställningsdata

Typ	PRO CASE LEER	Utförande
Art.nr.	9202470000	Assortment box
GTIN (EAN)	4032248495788	
Förp.	1 ST	

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläkt kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kpanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX	Utförande
Art.nr.	9005000000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4008190072506	
Förp.	1 ST	

VDE-isolerade kombinationstänger



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre trötta.

PRO CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	KBZ 180	Utförande	
Art.nr.	9046290000	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248356485		
Förp.	1 ST		

Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Allmänna beställningsdata

Typ	KT 8	Utförande	
Art.nr.	9002650000	Kapverktyg, Enhandskapverktyg	
GTIN (EAN)	4008190020163		
Förp.	1 ST		

VDE-isolerade telefontänger



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttsamt.

Allmänna beställningsdata

Typ	FRZ S 160	Utförande	
Art.nr.	9046370000	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248357673		
Förp.	1 ST		

PRO CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

VDE-isolerade sidavbitare



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

Allmänna beställningsdata

Typ	SE HD 180	Utförande
Art.nr.	9046330000	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357635	
Förp.	1 ST	

Verktyg



- För snabb och exakt avmantling av kablar på 8 - 13 mm Ø, t.ex. NYM-J, 3G1,5 mm² till 5G2,5 mm²
- Ingen inställning av skärdjupet krävs
- Utomordentlig för arbeten i förgrenings- och fördelardosor

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPPER ROUND TOP	Utförande
Art.nr.	9918050000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
Förp.	1 ST	

Stiftnyckelsatser



Insexnyckel i genomhärdat krom-vanadin-stål, tillverkad enligt DIN ISO 2936 L (DIN 911), ytan högklassigt förädlad.

PRO CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	SK WSD-S 1,5-10,0	Utförande
Art.nr.	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
Förp.	1 ST	

beröringsfri spänningstestare



- slår till inom ett avstånd på 4 mm
- Inget strömflöde nödvändigt tack vare kapacitiv mätning
- ett osynligt kabelbrott kan upptäckas och lokaliseras med en tolerans på några få mm
- upptäcker spänningsförande ledare vid vägguttag, kabeltrummor, kopplingsdosor etc.
- Indikation: både optisk och optisk/akustisk
- inklusive ficklampsfunktion hos VT LCL

Allmänna beställningsdata

Typ	VT LCL	Utförande
Art.nr.	2436670000	Testverktyg, Ledningsökare
GTIN (EAN)	4050118450033	
Förp.	1 ST	

med LED lampa



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetskyddslagen.

- med LED-Display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

Allmänna beställningsdata

Typ	VT MASTER	Utförande
Art.nr.	9918880000	Testverktyg, Tvåpolig spänningsprovare
GTIN (EAN)	4032248405763	
Förp.	1 ST	

PRO CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mätinstrument



Precisionsverktyg från Weidmüller används över hela världen.

Detta ansvar är vi medvetna om hos Weidmüller och vi har en omfattande service kring detta.

I det dagliga arbetet skall verktyg ha en jämn bearbetningskvalitet även efter många arbetscykler. Weidmüller erbjuder därför sina kunder servicen "Verktygs-certifiering". Med denna tekniska provningsmetod garanterar Weidmüller funktionalitet och kvalitet hos sina verktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	FOLDING RULER	Utförande
Art.nr.	2683990000	
GTIN (EAN)	4050118702040	
Förp.	1 ST	

VDE isolerade skruvmejslar -satser



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Typ	SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 ...	Utförande
Art.nr.	2854990000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4064675530336	
Förp.	1 ST	

Mätare



Weidmüller är specialiserad på kapning av koppar- eller aluminiumkablar. Produktsortimentet sträcker sig från kapverktyg för små diametrar och till avmantlingsverktyg för stora diametrar. Den mekaniska drivningen och en specifikt konstruerad knivform reducerar de erforderliga manuella krafterna till ett minimum.

Med sitt breda produktsortiment av kapverktyg uppfyller Weidmüller alla krav på professionell kabelbearbetning.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLICER 1K	Utförande
Art.nr.	9918160000	Cutting blade
GTIN (EAN)	4032248371495	
Förp.	1 ST	

Tillbehör

Mätinstrument



Precisionsverktyg från Weidmüller används över hela världen.

Detta ansvar är vi medvetna om hos Weidmüller och vi har en omfattande service kring detta.

I det dagliga arbetet skall verktyg ha en jämn bearbetningskvalitet även efter många arbetscykler. Weidmüller erbjuder därför sina kunder servicen "Verktygs-certifiering". Med denna tekniska provningsmetod garanterar Weidmüller funktionalitet och kvalitet hos sina verktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	SPIRIT LEVEL	Utförande
Art.nr.	2888400000	Verktyg, Tillbehör
GTIN (EAN)	4064675875444	
Förp.	1 ST	