

PRO CASE ULTIMATE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygs-sortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelse-tider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhylsor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Art.nr. | 2903590000 |
| Typ | PRO CASE ULTIMATE |
| GTIN (EAN) | 4099986009363 |
| Förp. | 1 items |

PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|--------------|
| Djup | 170 mm | Byggdjup (tum) | 6.6929 inch |
| Höjd | 400 mm | Bygghöjd (tum) | 15.748 inch |
| Bredd | 480 mm | Byggbredd (tum) | 18.8976 inch |
| Nettovikt | 7165 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 7a, 7cI |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab |

Tekniska data

| | |
|--------------------|---------------|
| Artikelbeskrivning | Verktygsväska |
|--------------------|---------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 | | |

PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

obestyckad



Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygssortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelsetider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhyslor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ | PRO CASE LEER | Utförande |
| Art.nr. | 9202470000 | Assortment box |
| GTIN (EAN) | 4032248495788 | |
| Förp. | 1 ST | |

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläkt kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kpanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STRIPAX | Utförande |
| Art.nr. | 9005000000 | Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | |
| Förp. | 1 ST | |

VDE-isolerade kombinationstänger



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttsamt.

PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------|--|
| Typ | KBZ 180 | Utförande | |
| Art.nr. | 9046290000 | Pliers | |
| GTIN (EAN) | 4032248356485 | | |
| Förp. | 1 ST | | |

Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Allmänna beställningsdata

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Typ | KT 8 | Utförande | |
| Art.nr. | 9002650000 | Kapverktyg, Enhandskapverktyg | |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | | |
| Förp. | 1 ST | | |

VDE-isolerade telefontänger



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttsamt.

Allmänna beställningsdata

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------|--|
| Typ | FRZ S 160 | Utförande | |
| Art.nr. | 9046370000 | Pliers | |
| GTIN (EAN) | 4032248357673 | | |
| Förp. | 1 ST | | |

PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

VDE-isolerade sidavbitare



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ | SE HD 180 | Utförande |
| Art.nr. | 9046330000 | Diagonal-cutting pliers |
| GTIN (EAN) | 4032248357635 | |
| Förp. | 1 ST | |

Verktyg



- För snabb och exakt avmantling av kablar på 8 - 13 mm Ø, t.ex. NYM-J, 3G1,5 mm² till 5G2,5 mm²
- Ingen inställning av skärdjupet krävs
- Utomordentlig för arbeten i förgrenings- och fördelardosor

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ | STRIPPER ROUND TOP | Utförande |
| Art.nr. | 9918050000 | Sheathing strippers |
| GTIN (EAN) | 4032248359165 | |
| Förp. | 1 ST | |

Stiftnyckelsatser



Insexnyckel i genomhärdat krom-vanadin-stål, tillverkad enligt DIN ISO 2936 L (DIN 911), ytan högklassigt förädlad.

PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| Typ | SK WSD-S 1,5-10,0 | Utförande |
| Art.nr. | 9008850000 | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4032248266609 | |
| Förp. | 1 ST | |

beröringsfri spänningstestare



- slår till inom ett avstånd på 4 mm
- Inget strömflöde nödvändigt tack vare kapacitiv mätning
- ett osynligt kabelbrott kan upptäckas och lokaliseras med en tolerans på några få mm
- upptäcker spänningsförande ledare vid vägguttag, kabeltrummor, kopplingsdosor etc.
- Indikation: både optisk och optisk/akustisk
- inklusive ficklampsfunktion hos VT LCL

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ | VT LCL | Utförande |
| Art.nr. | 2436670000 | Testverktyg, Ledningsökare |
| GTIN (EAN) | 4050118450033 | |
| Förp. | 1 ST | |

med LCD display



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetskyddslagen.

- med LCD-display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | VT DIGI PRO | Utförande |
| Art.nr. | 9918870000 | Testverktyg, Tvåpolig spänningsprovare |
| GTIN (EAN) | 4032248405756 | |
| Förp. | 1 ST | |

PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mätinstrument



Precisionsverktyg från Weidmüller används över hela världen.

Detta ansvar är vi medvetna om hos Weidmüller och vi har en omfattande service kring detta.

I det dagliga arbetet skall verktyg ha en jämn bearbetningskvalitet även efter många arbetscykler. Weidmüller erbjuder därför sina kunder servicen "Verktygs-certifiering". Med denna tekniska provningsmetod garanterar Weidmüller funktionalitet och kvalitet hos sina verktyg.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ | FOLDING RULER | Utförande |
| Art.nr. | 2683990000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118702040 | |
| Förp. | 1 ST | |

Skruvmejselsatser



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ | SDI SET SLIM S3.5-6.5/P... | Utförande |
| Art.nr. | 2749580000 | Montageverktyg |
| GTIN (EAN) | 4050118896329 | |
| Förp. | 1 ST | |

Mätare



Weidmüller är specialiserad på kapning av koppar- eller aluminiumkablar. Produktsortimentet sträcker sig från kapverktyg för små diametrar och till avmantlingsverktyg för stora diametrar. Den mekaniska drivningen och en specifikt konstruerad knivform reducerar de erforderliga manuella krafterna till ett minimum.

Med sitt breda produktsortiment av kapverktyg uppfyller Weidmüller alla krav på professionell kabelbearbetning.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| Typ | SLICER 1K | Utförande |
| Art.nr. | 9918160000 | Cutting blade |
| GTIN (EAN) | 4032248371495 | |
| Förp. | 1 ST | |

PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | AM 25 | Utförande |
| Art.nr. | 9001540000 | Verktyg, Avmantlingsverktyg |
| GTIN (EAN) | 4008190138271 | |
| Förp. | 1 ST | |

Pressverktyg



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900. Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttsamt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ | WPZ 250 | Utförande |
| Art.nr. | 2886220000 | Tänger för vattenpump |
| GTIN (EAN) | 4064675855224 | |
| Förp. | 1 ST | |

Kretsprovare



Kretsprovarens helisolerade plastinkapslingar är slag- och bryttåliga och därigenom speciellt lämpliga för daglig användning, även i tuffa miljöer. Den inbyggda ficklampan hjälper till att snabbt och säkert hitta defekta ledningar. Kretsprovningen kan både visas akustiskt och optiskt.

PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | VT CTL | Utförande |
| Art.nr. | 2436690000 | Testverktyg, Provutrustning |
| GTIN (EAN) | 4050118450040 | |
| Förp. | 1 ST | |

Kopplingslåsnöckel



Crimpade ledare kan anslutas till komponenter med PushIn-anlutning eller med skruvanslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med skruvverktyg.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------|
| Typ | CROSS-KEY UNIVERSAL | Utförande |
| Art.nr. | 9918130000 | Univeral key |
| GTIN (EAN) | 4032248371112 | |
| Förp. | 1 ST | |

Crimping tools



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | PZ 10 HEX | Utförande |
| Art.nr. | 1445070000 | Crimpverktyg för ändhylsor, 0.25mm ² , 10mm ² , Sexkantig crimptång |
| GTIN (EAN) | 4050118250312 | |
| Förp. | 1 ST | |

PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Spänningsprovare



Vid byggande, underhåll och reparation av elektriska anläggningar och apparater är testdon helt nödvändiga. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment inom området provningsapparater:

Det sträcker sig från strömmätningstänger och till uttag och FI-testare. Vid utvecklingen och utformningen tar Weidmüller alltid hänsyn till användarnas önskemål och erfarenheter. Därför är apparaterna optimerade för den praktiska användningen och mycket pålitliga.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ | SD ELEC PRO | Utförande |
| Art.nr. | 2855000000 | Spänningsprovare, Nej |
| GTIN (EAN) | 4064675530343 | |
| Förp. | 1 ST | |

Mätinstrument



Precisionsverktyg från Weidmüller används över hela världen.

Detta ansvar är vi medvetna om hos Weidmüller och vi har en omfattande service kring detta.

I det dagliga arbetet skall verktyg ha en jämn bearbetningskvalitet även efter många arbetscykler.

Weidmüller erbjuder därför sina kunder servicen "Verktygs-certifiering". Med denna tekniska provningsmetod garanterar Weidmüller funktionalitet och kvalitet hos sina verktyg.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ | FLEXIMET 5 M | Utförande |
| Art.nr. | 2534210000 | Measuring tape |
| GTIN (EAN) | 4050118545975 | |
| Förp. | 1 ST | |

Sortiment ändhylsor med plastkrage



Låda fylld med ändhylsor med plastkrage:

- Med Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN | Utförande |
| Art.nr. | 9025430000 | Sortiment ändhylsa, Box, färgkod: DIN |
| GTIN (EAN) | 4008190337162 | |
| Förp. | 1 ST | |

PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kabanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STRIPAX 16 | Utförande |
| Art.nr. | 9005610000 | Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg |
| GTIN (EAN) | 4008190183875 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | AM 12 | Utförande |
| Art.nr. | 9030060000 | Verktyg, Avmantlingsverktyg |
| GTIN (EAN) | 4008190337827 | |
| Förp. | 1 ST | |

Crimping tools



- Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
 - Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PZ 16 | Utförande |
| Art.nr. | 9012600000 | Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 6mm ² , 16mm ² , Indent- |
| GTIN (EAN) | 4008190035440 | crimptång |
| Förp. | 1 ST | |

PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

isolerade skruvmejsel -satser




Weidmüller SoftFinish-skruvmejsel för allmänna applikationer, klinga i höglegerat krom-vanadium-molybden-stål, genomgående härdad, mattförokromad.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ | SD SET T10/15/20/25/30/... | Utförande |
| Art.nr. | 2749230000 | Montageverktyg |
| GTIN (EAN) | 4050118895520 | |
| Förp. | 1 ST | |

Bits-Sortiment E6,3



1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ | BIT-BOX 11 | Utförande |
| Art.nr. | 2748110000 | Montageverktyg |
| GTIN (EAN) | 4050118894493 | |
| Förp. | 1 ST | |

PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Bitshållare



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktpreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ | SD BITHOLDER 1/4 | Utförande |
| Art.nr. | 2888380000 | Montageverktyg |
| GTIN (EAN) | 4064675875420 | |
| Förp. | 1 ST | |

Mätinstrument



Precisionsverktyg från Weidmüller används över hela världen.

Detta ansvar är vi medvetna om hos Weidmüller och vi har en omfattande service kring detta.

I det dagliga arbetet skall verktyg ha en jämn bearbetningskvalitet även efter många arbetscykler.

Weidmüller erbjuder därför sina kunder servicen

"Verktögs-certifiering". Med denna tekniska

provningssmetod garanterar Weidmüller funktionalitet och kvalitet hos sina verktyg.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ | SPIRIT LEVEL | Utförande |
| Art.nr. | 2888400000 | Verktyg, Tillbehör |
| GTIN (EAN) | 4064675875444 | |
| Förp. | 1 ST | |

PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Hacksåg



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ | PUK HACKSAW | Utförande |
| Art.nr. | 2888390000 | Verktyg, Tillbehör |
| GTIN (EAN) | 4064675875437 | |
| Förp. | 1 ST | |

Hammare



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ | HAMMER | Utförande |
| Art.nr. | 2888420000 | Verktyg, Tillbehör |
| GTIN (EAN) | 4064675875468 | |
| Förp. | 1 ST | |