

TOP CASE ULTIMATE PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygs-sortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelse-tider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhylsor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2903600000
Typ	TOP CASE ULTIMATE PLUS
GTIN (EAN)	4099986009370
Förp.	1 items

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	352 mm	Byggdjup (tum)	13.8582 inch
Höjd	255 mm	Bygghöjd (tum)	10.0394 inch
Bredd	465 mm	Byggbredd (tum)	18.3071 inch
Nettovikt	13223 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Verktygsväska
--------------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

obestyckad



Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygssortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelsetider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhysor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

Allmänna beställningsdata

Typ	TOP CASE	Utförande
Art.nr.	1345330000	Assortment box
GTIN (EAN)	4050118149913	
Förp.	1 ST	

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläkt kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kpanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX	Utförande
Art.nr.	9005000000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4008190072506	
Förp.	1 ST	

Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Allmänna beställningsdata

Typ	KT 8	Utförande
Art.nr.	9002650000	Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4008190020163	
Förp.	1 ST	

VDE-isolerade kombinationstånger



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

Allmänna beställningsdata

Typ	KBZ 180	Utförande
Art.nr.	9046290000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248356485	
Förp.	1 ST	

VDE-isolerade telefontänger



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

Allmänna beställningsdata

Typ	FRZ S 160	Utförande
Art.nr.	9046370000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357673	
Förp.	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

VDE-isolerade sidavbitare



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

Allmänna beställningsdata

Typ	SE HD 180	Utförande
Art.nr.	9046330000	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357635	
Förp.	1 ST	

Verktyg



- För snabb och exakt avmantling av kablar på 8 - 13 mm Ø, t.ex. NYM-J, 3G1,5 mm² till 5G2,5 mm²
- Ingen inställning av skärdjupet krävs
- Utomordentlig för arbeten i förgrenings- och fördelardosor

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPPER ROUND TOP	Utförande
Art.nr.	9918050000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
Förp.	1 ST	

Stiftnyckelsatser



Insexnyckel i genomhärdat krom-vanadin-stål, tillverkad enligt DIN ISO 2936 L (DIN 911), ytan högklassigt förädlad.

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Allmänna beställningsdata

Typ	SK WSD-S 1,5-10,0	Utförande
Art.nr.	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
Förp.	1 ST	

beröringsfri spänningstestare



- slår till inom ett avstånd på 4 mm
- Inget strömflöde nödvändigt tack vare kapacitiv mätning
- ett osynligt kabelbrott kan upptäckas och lokaliseras med en tolerans på några få mm
- upptäcker spänningsförande ledare vid vägguttag, kabeltrummor, kopplingsdosor etc.
- Indikation: både optisk och optisk/akustisk
- inklusive ficklampsfunktion hos VT LCL

Allmänna beställningsdata

Typ	VT LCL	Utförande
Art.nr.	2436670000	Testverktyg, Ledningsökare
GTIN (EAN)	4050118450033	
Förp.	1 ST	

med LCD display



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetsskyddslagen.

- med LCD-display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

Allmänna beställningsdata

Typ	VT DIGI PRO	Utförande
Art.nr.	9918870000	Testverktyg, Tvåpolig spänningsprovare
GTIN (EAN)	4032248405756	
Förp.	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Mätinstrument



Precisionsverktyg från Weidmüller används över hela världen.

Detta ansvar är vi medvetna om hos Weidmüller och vi har en omfattande service kring detta.

I det dagliga arbetet skall verktyg ha en jämn bearbetningskvalitet även efter många arbetscykler.

Weidmüller erbjuder därför sina kunder servicen "Verktygs-certifiering". Med denna tekniska provningsmetod garanterar Weidmüller funktionalitet och kvalitet hos sina verktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	FOLDING RULER	Utförande
Art.nr.	2683990000	
GTIN (EAN)	4050118702040	
Förp.	1 ST	

Skruvmejselsatser



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Typ	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	Utförande
Art.nr.	2749580000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118896329	
Förp.	1 ST	

Mätare



Weidmüller är specialiserad på kapning av koppar- eller aluminiumkablar. Produktsortimentet sträcker sig från kapverktyg för små diametrar och till avmantlingsverktyg för stora diametrar. Den mekaniska drivningen och en specifikt konstruerad knivform reducerar de erforderliga manuella krafterna till ett minimum.

Med sitt breda produktsortiment av kapverktyg uppfyller Weidmüller alla krav på professionell kabelbearbetning.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLICER 1K	Utförande
Art.nr.	9918160000	Cutting blade
GTIN (EAN)	4032248371495	
Förp.	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Mätinstrument



Precisionsverktyg från Weidmüller används över hela världen.

Detta ansvar är vi medvetna om hos Weidmüller och vi har en omfattande service kring detta.

I det dagliga arbetet skall verktyg ha en jämn bearbetningskvalitet även efter många arbetscykler. Weidmüller erbjuder därför sina kunder servicen "Verktygs-certifiering". Med denna tekniska provningsmetod garanterar Weidmüller funktionalitet och kvalitet hos sina verktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	SPIRIT LEVEL	Utförande
Art.nr.	2888400000	Verktyg, Tillbehör
GTIN (EAN)	4064675875444	
Förp.	1 ST	

Verktyg



Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar

Allmänna beställningsdata

Typ	AM 25	Utförande
Art.nr.	9001540000	Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4008190138271	
Förp.	1 ST	

Hammare



Allmänna beställningsdata

Typ	HAMMER	Utförande
Art.nr.	2888420000	Verktyg, Tillbehör
GTIN (EAN)	4064675875468	
Förp.	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Pressverktyg



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttsamt.

Allmänna beställningsdata

Typ	WPZ 250	Utförande
Art.nr.	2886220000	Tänger för vattenpump
GTIN (EAN)	4064675855224	
Förp.	1 ST	

Hacksåg



Allmänna beställningsdata

Typ	PUK HACKSAW	Utförande
Art.nr.	2888390000	Verktyg, Tillbehör
GTIN (EAN)	4064675875437	
Förp.	1 ST	

Kretsprovare



Kretsprovarens helisolerade plastinkapslingar är slag- och bryttåliga och därigenom speciellt lämpliga för daglig användning, även i tuffa miljöer. Den inbyggda ficklampan hjälper till att snabbt och säkert hitta defekta ledningar. Kretsprovningen kan både visas akustiskt och optiskt.

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Allmänna beställningsdata

Typ	VT CTL	Utförande
Art.nr.	2436690000	Testverktyg, Provutrustning
GTIN (EAN)	4050118450040	
Förp.	1 ST	

Kopplingskåpsnyckel



Crimpade ledare kan anslutas till komponenter med PushIn-anlutning eller med skruvanslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med skruvverktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	CROSS-KEY UNIVERSAL	Utförande
Art.nr.	9918130000	Univeral key
GTIN (EAN)	4032248371112	
Förp.	1 ST	

Crimping tools



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 10 HEX	Utförande
Art.nr.	1445070000	Crimpverktyg för ändhylsor, 0.25mm ² , 10mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118250312	
Förp.	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Spänningsprovare



Vid byggande, underhåll och reparation av elektriska anläggningar och apparater är testdon helt nödvändiga. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment inom området provningsapparater: Det sträcker sig från strömmätningstångar och till uttag och FI-testare.. Vid utvecklingen och utformningen tar Weidmüller alltid hänsyn till användarnas önskemål och erfarenheter. Därför är apparaterna optimerade för den praktiska användningen och mycket pålitliga.

Allmänna beställningsdata

Typ	SD ELEC PRO	Utförande
Art.nr.	2855000000	Spänningsprovare, Nej
GTIN (EAN)	4064675530343	
Förp.	1 ST	

Mätinstrument



Precisionsverktyg från Weidmüller används över hela världen. Detta ansvar är vi medvetna om hos Weidmüller och vi har en omfattande service kring detta. I det dagliga arbetet skall verktyg ha en jämn bearbetningskvalitet även efter många arbetscykler. Weidmüller erbjuder därför sina kunder servicen "Verktygs-certifiering". Med denna tekniska provningsmetod garanterar Weidmüller funktionalitet och kvalitet hos sina verktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	FLEXIMET 5 M	Utförande
Art.nr.	2534210000	Measuring tape
GTIN (EAN)	4050118545975	
Förp.	1 ST	

Sortiment ändhylsor med plastkrage



Låda fylld med ändhylsor med plastkrage:

- Med Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H-BOX 0.5-2.5QMM DIN	Utförande
Art.nr.	9025430000	Sortiment ändhylsa, Box, färgkod: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
Förp.	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kabanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX 16	Utförande
Art.nr.	9005610000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4008190183875	
Förp.	1 ST	
Typ	AM 12	Utförande
Art.nr.	9030060000	Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4008190337827	
Förp.	1 ST	

Crimping tools



- Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
 - Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 16	Utförande
Art.nr.	9012600000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 6mm ² , 16mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4008190035440	
Förp.	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

isolerade skruvmejsel -satser



Weidmüller SoftFinish-skruvmejsel för allmänna applikationer, klinga i höglegerat krom-vanadium-molybden-stål, genomgående härdad, mattförokromad.

Allmänna beställningsdata

Typ	SD SET T10/15/20/25/30/...	Utförande
Art.nr.	2749230000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118895520	
Förp.	1 ST	

Bits-Sortiment E6,3



1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)

Allmänna beställningsdata

Typ	BIT-BOX 11	Utförande
Art.nr.	2748110000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118894493	
Förp.	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Bitshållare



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeteringnaggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktpreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

Typ	SD BITHOLDER 1/4	Utförande
Art.nr.	2888380000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4064675875420	
Förp.	1 ST	

Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
 Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
 och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

Typ	CTI 6	Utförande
Art.nr.	9006120000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimpning, Dubbelcrimp
Förp.	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Kombinerat skruv- och kapverktyg "Swiftly® CS"

Kombinerat kap- och avisoleringsverktyg Swiftly® CS och Swiftly® CS set för krympfri kapning och avisolering av kopparkabel upp till 1,5 mm² (massiv) och 2,5 mm² (flexibel).

Allmänna beställningsdata

Typ	SWIFTY CS SET	Utförande
Art.nr.	9006060000	Kap-Skruv_Verktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4032248257638	
Förp.	1 ST	

Elektronisk sidavbitare



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900. Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttsamt.

Allmänna beställningsdata

Typ	SUPER CUT	Utförande
Art.nr.	9205150000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248698950	
Förp.	1 ST	

oisolerade skruvmejsel -satser



Weidmüller SoftFinish-skruvmejsel för allmänna applikationer, klinga i höglegerat krom-vanadium-molybden-stål, genomgående hårdad, mattförkromad.

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Allmänna beställningsdata

Typ	SD EL SET 1.5-4.0/PH0/1	Utförande
Art.nr.	2750160000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118895926	
Förp.	1 ST	