

PZ 2.5 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Utförande	0.14mm ² , 2.5mm ² , Trapetspressning
Art.nr.	2903690000
Typ	PZ 2.5 S
GTIN (EAN)	4099986027008
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	31 mm	Byggdjup (tum)	1.2205 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2.7559 inch
Bredd	160 mm	Byggbredd (tum)	6.2992 inch
Längd	160 mm	Bygglängd (tum)	6.2992 inch
Nettovikt	290.6 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Ändhysor med/utan plastkrage	Ledararea max. AWG	AWG 14
Ledararea min. AWG	AWG 26	Crimp-område, max.	2.5 mm ²
Crimp-område, min	0.14 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	2.5 mm ²	Ändhysarea, min.	0.14 mm ²
Crimpart/-profil	Trapetspressning		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		