


## VPU AC FB 16-2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2904360000
Typ	<a href="#">VPU AC FB 16-2</a>
GTIN (EAN)	4099986009769
Förp.	10 items

## VPU AC FB 16-2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	14.7 mm	Byggdjup (tum)	0.5787 inch
Höjd	16.8 mm	Bygghöjd (tum)	0.6614 inch
Bredd	108 mm	Byggbredd (tum)	4.252 inch
Nettovikt	6.58 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Färgkod	grå
---------	-----

## Märkdata IEC/EN

Antal poler	2
-------------	---

## Allmänna data

Antal poler	2	Färgkod	grå
-------------	---	---------	-----

## Anslutningsdata

Delning i mm (P)	17.80 mm
------------------	----------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		