


V-ZPA FUSE HOLDER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2904480000
Typ	V-ZPA FUSE HOLDER
GTIN (EAN)	4099986010383
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2024-07-23T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	V-ZPA FUSE HOLDER E

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	65.5 mm	Byggdjup (tum)	2.5787 inch
Höjd	95.2 mm	Bygghöjd (tum)	3.748 inch
Bredd	18.5 mm	Byggbredd (tum)	0.7283 inch
Nettovikt	144 g		

Temperaturer

Lagertemperatur		Drifttemperatur	-25 °C...55 °C
Fuktighet	5–95 % rel. fuktighet		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Optisk funktionsdisplay	Nej	Byggform	Skarvstickpropp
Färgkod	grå	Skyddsklass	IP00
Montageskena obestyckad	Samlingskena	Akustisk signal	Nej
Höjdområde för drift	≤ 4000 m		

Isolationskoordinater enligt EN 50178

Nedsmutningsgrad 2

Märkdata IEC/EN

Signalkontakt	Nej	Märkspänning (AC)	240 V
Märkström IN	6.3 A	Spänningstyp	AC
Säkringsskydd	6,3 A	Normer	IEC 61984
Akustisk signal	Nej	Kortslutningsström ISCCR (Short Circuit Current Rating)	25 kA
Integrerad försäkring	Ja		

Allmänna data

Skyddsklass	IP00	Färgkod	grå
-------------	------	---------	-----

Anslutningsdata

Avisoleringslängd	13 mm	Ledaranslutningsteknik	PUSH IN
Anslutningsområde, märkarea	2.5 mm ²	Ledardiameter, entrådig max.	2.5 mm ²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max.	2.5 mm ²	Anslutningsarea, flertrådig, min.	0.82 mm ²
Anslutningsarea, flertrådig, max.	2.5 mm ²		

Elektriska data

Spänningstyp AC

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		