

**HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | TwinMark, Ledar- och kabelmärkning, 1.6 - 3.2 mm, vit |
| Art.nr.    | <a href="#">2904840000</a>                            |
| Typ        | HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M                                |
| GTIN (EAN) | 409998668529 1  |
| Förp.      | 1 items   |

## HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |          |                 |              |
|-----------|----------|-----------------|--------------|
| Djup      | 0.77 mm  | Byggdjup (tum)  | 0.0303 inch  |
| Bredd     | 5.6 mm   | Byggbredd (tum) | 0.2205 inch  |
| Längd     | 75000 mm | Bygglängd (tum) | 2952.75 inch |
| Nettovikt | 550 g    |                 |              |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| Typ av märkning                        | neutral   |                   |
| Bredd                                  | 5.6 mm  |                   |
| Temperaturområde för användning max.   | 105 °C  |                   |
| Temperaturområde för användning min.   | -55 °C  |                   |
| Färgkod                                | vit   |                   |
| Halogener                              | Nej   |                   |
| Längd                                  | 75000 mm  |                   |
| Grundläggande material                 | Polyolefin  |                   |
| Skrivna tecken                         | utan  |                   |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform  | Krympslang, rulle |
| anpassad skrivare                      | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> , <a href="#">THM MULTIMARK TWIN</a> |                   |
| Antal märkningar per kombination       | 1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers  |                   |

## Ledar- och kabelmärkning

|                          |                           |                          |                     |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Halogener                | Nej                       | Ledardiameter, max.      | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 0.5 mm <sup>2</sup>       | Ledarytterdiameter, max. | 3.2 mm              |
| Ledarytterdiameter, min. | 1.6 mm                    | Ledarytterdiameter       | 1.6 - 3.2 mm        |
| Ledararea                | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> |                          |                     |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tillbehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Färgband**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2448880000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118462944              |            |
| Förp.      | 1 ST                       |            |