


SFC-DS 0/30 MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**SFC – SlimFix Clip MultiCard med två etikettfält**

För ledarmärkning är det ofta nödvändigt att snabbt kunna läsa av start- och destinationsbeteckningen för respektive ledare. Här är det meningsfullt att skriva ut båda uppgifter direkt på en märkning.

De nya SFC-DS-märkningarna är utformade som MultiCards och är lämpliga för direktmärkning med vårt PrintJet-märksystem. De två etikettytorna gör det möjligt att skriva ut mer data på en enda märkning. Märkningens data kan importeras direkt från CAE-projekt till M-Print® PRO-märkningsprogram. Efter utskriften placeras märkningarna runt ledaren och fixeras säkert med en särskild låsmekanism.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ledar- och kabelmärkning, 30 x 4.2 mm, vit
Art.nr.	2904990000
Typ	SFC-DS 0/30 MC NE WS
GTIN (EAN)	4099986918528
Förp.	150 items

SFC-DS 0/30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	3.2 mm	Byggdjup (tum)	0.126 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1.1811 inch
Bredd	4.2 mm	Byggbredd (tum)	0.1654 inch
Nettovikt	0.44 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.004 kg CO2 eq.	

Allmänna data

Typ av märkning	neutral	Utförande	med rastfot
Bredd	4.2 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2, UL 94
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyamid 66	Skrivna tecken	utan
Teckenfältets storlek	29 x 2.2 mm	Antal per rulle	30

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	1 mm ²
Ledarytterdiameter, max.	2.5 mm	Ledarytterdiameter, min.	1.5 mm
Ledararea	1 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Ritningar

