

WBC-P-6OR-25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

System för lagring av batteri spelar en allt viktigare roll inom området av förnybara energikällor. De består vanligtvis av flera enskilda batterier som måste vara snabba och enkla att byta ut. Weidmüller Battery Connector (WBC) gör det möjligt att ansluta flera enskilda batterier till en ESS i bara några få enkla steg - och att koppla ur anslutningarna lika snabbt vid behov. För mer säkerhet och smidig hantering är polerna tydligt markerade: Pluspolen i orange och minuspolen i svart.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2905300000
Typ	WBC-P-6OR-25
GTIN (EAN)	4099986025974
Förp.	5 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2026-09-29T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E529699

Mått och vikter

Nettovikt	23.2 g
-----------	--------

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C
Fuktighet	≤85 % rel. luftfuktighet		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter



Kabeldiameter utsidan max.	9.8 mm	Kabeldiameter utsidan min.	10.5 mm
Godkännanden	UL 4128	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Färgkod	orange	Ledardiameter, max.	25 mm ²
Yta	Silver	Typ	Hylsa
Grundläggande material	PA 66		

Tekniska data

Vibrationstålighet	30 g	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Genomgångsmotstånd (6)	≥ 5000 MΩ	Nominell spänning	1500 V
Märkström	120 A	Skyddsklass	IP67 ijackad
Stickcykler	≥ 100	Överspänningskategori	II
Höjdområde för drift	≤ 2000 m	Tålighet mot stötar	V2

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		



WBC-P-6OR-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimp processen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	EPG 45	Utförande
Art.nr.	1500830000	Crimpverktyg, 6mm ² , 150mm ² , Sexkantig crimptång, WM-Crimp,
GTIN (EAN)	4050118309317	Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 ST	

... för crimpkabelskor (enligt DIN 46234)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimp processen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 DIN 25	Utförande
Art.nr.	1501340000	25mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309560	
Förp.	1 ST	