

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller industriella säkerhetsroutrar

- Säkra nätverk
- Stateful packet inspection firewall
- IP/Port- vidarebefordran
- Segmentering av nätverket
- Enkel integrering av maskinnätverk i tillverkningsnätverk genom 1:1 NAT
- Säkert och enkelt fjärrunderhåll med Weidmüller u-link remote access service
- Möjliggör modulära och framtidssäkra nätverksarkitekturer med statisk och dynamisk routing.
- Säker kommunikation över internet genom att använda IPsec och OpenVPN
- Tillförlitlig internetanslutning, även utan internetåtkomst på plats, tack vare integrerat 4G/LTE-mobilmodem
- Full flexibilitet tack vare snabbt Ethernet- och Gigabit Ethernet-gränssnitt från 2 upp till 4 portar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Router smartcard,
Art.nr.	2909820000
Typ	IE-EBR-SMARTCARD-SR
GTIN (EAN)	409998622736 1
Förp.	1 items

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	6 g
-----------	-----

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Stöds i routermodellen	Maskinvarans revision	AA
	Routermodell som stöds	IE-SR-4GT , IE-SR-4GT-LTE/4G-EU , IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA
	Maskinvarans revision	AI
	Routermodell som stöds	IE-SR-4TX
	Maskinvarans revision	AJ
	Routermodell som stöds	IE-SR-4TX-LTE/4G-EU , IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA
	Maskinvarans revision	AA
	Routermodell som stöds	IE-SR-4GT-M
Användning	Minneskort för att spara och läsa in en routers konfigurationsfil	

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Observera kompatibiliteten mellan maskinvarans revision av routern med SCM-kortet.
--------------------	--

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ETIM 10.0	EC001068	ECLASS 14.0	19-17-03-04
ECLASS 15.0	19-17-03-04		

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Ethernet



- Lämplig för kat. 5 (upp till 100 MHz) och kat. 6 (upp till 250 MHz Klass E)
- Lämplig för PoE+ (enligt IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt typ 3 och 4)
- Skydd för alla parledare
- Anslutning via RJ45-uttag
- Metallkapsling

Allmänna beställningsdata

Typ	VDATA CAT6	Utförande
Art.nr.	1348590000	Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,
GTIN (EAN)	4050118153002	802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4
Förp.	1 ST	

Montagesats för 19"-rackmontage

- För konfektionering av enheter baserade på DIN-skena på 19" rack



Allmänna beställningsdata

Typ	RM-KIT	Utförande
Art.nr.	1241440000	Kit for 19"-rack mounting
GTIN (EAN)	4050118029154	
Förp.	1 ST	

Tillbehör

Industrial Security Router



Weidmüller industriella säkerhetsroutrar

- Säkra nätverk
- Stateful packet inspection firewall
- IP/Port- vidarebefordran
- Segmentering av nätverket
- Enkel integrering av maskinnätverk i tillverkningsnätverk genom 1:1 NAT
- Säkert och enkelt fjärrunderhåll med Weidmüller u-link remote access service
- Möjliggör modulära och framtidssäkra nätverksarkitekturer med statisk och dynamisk routing.
- Säker kommunikation över internet genom att använda IPsec och OpenVPN
- Tillförlitlig internetanslutning, även utan internetåtkomst på plats, tack vare integrerat 4G/LTE-mobilmodem
- Full flexibilitet tack vare snabbt Ethernet- och Gigabit Ethernet-gränssnitt från 2 upp till 4 portar.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-SR-4GT	Utförande
Art.nr.	2873910000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647676	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Förp.	1 ST	
Typ	IE-SR-4GT-LTE/4G-EU	Utförande
Art.nr.	2873920000	Security/NAT/VPN/U-link Router, med integrerat flerbandsmodem
GTIN (EAN)	4064675647683	(4G/3G/2G), EU-modell, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
Förp.	1 ST	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Typ	IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA	Utförande
Art.nr.	2873930000	Security/NAT/VPN/U-link Router, med integrerat flerbandsmodem
GTIN (EAN)	4064675647690	(4G/3G), US/EMEA-modell, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
Förp.	1 ST	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Typ	IE-SR-4GT-M	Utförande
Art.nr.	2990450000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4099986863521	10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C
Förp.	1 ST	
Typ	IE-SR-4TX	Utförande
Art.nr.	2751270000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4050118899955	10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Förp.	1 ST	
Typ	IE-SR-4TX-LTE/4G-EU	Utförande
Art.nr.	2751280000	Security/NAT/VPN/U-link Router, med integrerat flerbandsmodem
GTIN (EAN)	4050118899962	(4G/3G/2G), EU-modell, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X),
Förp.	1 ST	IP30, -30 °C...70 °C
Typ	IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA	Utförande
Art.nr.	2739630000	Security/NAT/VPN/U-link Router, med integrerat flerbandsmodem
GTIN (EAN)	4050118890365	(4G/3G), Global modell, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X),
Förp.	1 ST	IP30, -30 °C...70 °C