

## CH-W-S-A11-P10-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produkten är inte längre  
tillgänglig

Smarta laddningslösningar för enskilda utmaningar - AC SMART: den intelligenta EV-laddboxserien med möjlighet till nätverksanslutning Redo för alla tillämpningsscenarier inom privat och kommersiell sektor: från enkel laddning med en enda laddningspunkt, via integration i smarta nät, till komplex administration av hela laddningsparker.

De tre plattformsbaserade serierna ECO, VALUE och ADVANCED täcker in de vanligaste tillämpningsfallen och kan anpassas till enskilda applikationer genom standardiserade gränssnitt och flexibla konfigurationsmöjligheter. Smarta kännetecken, såsom RFID- eller mobilappbaserad användarautentisering, justering av laddströmmen, inbyggd lastadministration och laddningsstyrning, eller självförsörjande PV överskottsladdning, gör AC SMART Boxes till en flexibel, anpassningsbar och dessutom effektiv och hållbar laddningslösning.

## Allmänna beställningsdata

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Utförande        | Wallbox, Med monterad 10 m kabel och typ 2-anslutningsstickpropp, Mobilapp |
| Art.nr.          | <a href="#">2911210000</a>                                                 |
| Typ              | CH-W-S-A11-P10-E                                                           |
| GTIN (EAN)       | 4099986532182                                                              |
| Förp.            | 1 items                                                                    |
| Leveransstatus   | Avanmäld                                                                   |
| Tillgänglig till | 2025-04-16T00:00:00+02:00                                                  |

## CH-W-S-A11-P10-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |        |                 |              |
|-----------|--------|-----------------|--------------|
| Djup      | 150 mm | Byggdjup (tum)  | 5.9055 inch  |
| Höjd      | 433 mm | Bygghöjd (tum)  | 17.0472 inch |
| Bredd     | 268 mm | Byggbredd (tum) | 10.5512 inch |
| Nettovikt | 6069 g |                 |              |

## Temperaturer

|                 |                |                 |                |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...70 °C | Drifttemperatur | -30 °C...50 °C |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag                                        |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 7a, 7cl                                                        |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                                | dde0af7d-c609-4edf-88f1-0eb427589c0f                           |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002883    | ETIM 9.0    | EC002883    |
| ETIM 10.0   | EC002883    | ECLASS 14.0 | 27-14-47-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-47-01 |             |             |



**CH-W-S-A11-P10-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****Överspänningsskyddsboxar****Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | PVC AC 1I 1O SPD2R + RJ... | Utförande                                                          |
| Art.nr.    | <a href="#">8000104168</a> | Växelspänningsversion, Hjälp- och alarmkontakt, Överspänningsskydd |
| GTIN (EAN) | 4099986573475              | II, TN-C-S, TN-S, IT med N, IT utan N, TT                          |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                                    |