

CRIMPFIX R VARIO PZ3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Utförande	Automater, Avisolerings- och crimpautomat
Art.nr.	2912420000
Typ	CRIMPFIX R VARIO PZ3
GTIN (EAN)	4099986535992
Förp.	1 items

CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	485 mm	Byggdjup (tum)	19.0944 inch
Höjd	565 mm	Bygghöjd (tum)	22.2441 inch
Bredd	335 mm	Byggbredd (tum)	13.189 inch
Nettovikt	22000 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Drivning	Elektro-pneumatisk	Ändhysarea, max.	2.5 mm ²
Ändhysarea, min.	0.5 mm ²	Crimp-område, max.	2.5 mm ²
Crimp-område, min	0.5 mm ²	Förbrukningsvaror	sammanlänkade ändhysor

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		