

**CA 100 DUO S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Automater, Avisolerings- och crimpautomat
Art.nr.	<a href="#">2912430000</a>
Typ	CA 100 DUO S
GTIN (EAN)	4099986536005
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	550 mm	Byggdjup (tum)	21.6535 inch
Höjd	440 mm	Bygghöjd (tum)	17.3228 inch
Bredd	415 mm	Byggbredd (tum)	16.3386 inch
Nettovikt	42000 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	4 - 6 mm <sup>2</sup> (10 mm <sup>2</sup> tillval)/ AWG 12-10 (AWG 8 tillval)	Drivning	Elektro-pneumatisk
Takttid	ca. 3 s	Kontaktpressning	Trapetsformad
Ändhysarea, max.	10 mm <sup>2</sup>	Ändhysarea, min.	4 mm <sup>2</sup>
Crimp-område, max.	10 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, min	4 mm <sup>2</sup>
Crimplängd	6 - 18 mm	Förbrukningsvaror	med plastkrage
Tryckluftsanslutning	5 - 5.5 bar	elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## CA 100 DUO S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Tillbehör / Reservdelar



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

## Allmänna beställningsdata

Typ	URS CA 100 DUO S 6+10 MM	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2912450000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4099986536029	
Förp.	1 ST	
Typ	URS CA 100 DUO S 4+10 MM	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2912440000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4099986536012	
Förp.	1 ST	