

URS CA 100 DUO S 4+10 MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Utförande | Automater, Reservdel |
| Art.nr. | 2912440000 |
| Typ | URS CA 100 DUO S 4+10 MM |
| GTIN (EAN) | 4099986536012 |
| Förp. | 1 items |

URS CA 100 DUO S 4+10 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|----------------|------------|
| Höjd | 100 mm | Bygghöjd (tum) | 3.937 inch |
| Nettovikt | 1500 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

| | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Ändhysarea, max. | 10 mm ² | Ändhysarea, min. | 4 mm ² |
| Förbrukningsvaror | med plastkrage | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |