

**URS CA 100 DUO S 6+10 MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Automater, Reservdel
Art.nr.	<a href="#">2912450000</a>
Typ	URS CA 100 DUO S 6+10 MM
GTIN (EAN)	4099986536029
Förp.	1 items

---

## URS CA 100 DUO S 6+10 MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Höjd	100 mm	Bygghöjd (tum)	3.937 inch
Nettovikt	1500 g		

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Ändhysarea, max.	10 mm <sup>2</sup>	Ändhysarea, min.	6 mm <sup>2</sup>
Förbrukningsvaror	med plastkrage		

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		