

**IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**SNAP IN** 

PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET specifikation

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Poweranslutning, Kontakt, PROFINET
Art.nr.	<a href="#">2912590000</a>
Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT
GTIN (EAN)	4099986536418
Förp.	1 items

## IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr. (UR)	E92202

## Mått och vikter

Höjd	36.2 mm	Bygghöjd (tum)	1.4252 inch
Bredd	26.8 mm	Byggbredd (tum)	1.0551 inch
Längd	85.4 mm	Bygglängd (tum)	3.3622 inch
Nettovikt	96 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Antal poler	5	Kontaktyta	Guld över nickel
Avskärmning	oskärmad	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	silvergrå	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad
Kontaktmaterial	Cu-legering	Ledardiameter, fintrådig, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådig, min.	0.75 mm <sup>2</sup>	Manteldiameter, max.	13 mm
Manteldiameter, min.	8 mm	Skyddsklass	IP 65, IP67
Stickcykler	≥ 100	Nedsmutningsgrad	2
Anslutning 1	PushPull Power	Anslutning 2	SNAP IN
Material kabeltätning	EPDM	Material tätning	NBR
Låsningstyp	Push Pull		

## Allmänna standarder

Kontaktton Norm	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	Certifikat nr. (UR)	E92202
-----------------	--	---------------------	--------

## Elektriska egenskaper

Drivspänning	24 V	Ledningsförmåga vid 50 °C	16 A
--------------	------	---------------------------	------

## Normer

Kontaktton Norm	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
-----------------	--


**Tekniska data****Viktig hänvisningstext**

Produktinformation För kablar med yttre diameter 6-8 mm, beställ ytterligare reducerande tätning.


**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

### Profilritning



### Ritning



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.



## IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Tillbehör

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Separata delar



PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET  
specifikation

### Allmänna beställningsdata

Typ	IE-REDU-6-8-PS-VAPM	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">2531330000</a>	Poweranslutning, Kontakt, Tätningsinsats, PROFINET	
GTIN (EAN)	4050118545227		
Förp.	10 ST		