


THM WO VIN 25.4/63 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2912620000
Typ	THM WO VIN 25.4/63 WS
GTIN (EAN)	4099986536791
Förp.	1500 items

THM WO VIN 25.4/63 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.03 mm	Byggdjup (tum)	0.0012 inch
Höjd	25.4 mm	Bygghöjd (tum)	1 inch
Bredd	63.5 mm	Byggbredd (tum)	2.5 inch
Nettovikt	0.38 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Typ av märkning	neutral	Bredd	63.5 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Temperaturområde för användning max.	150 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Färgkod	vit
Halogener	Nej	Grundläggande material	Polyesterfilm
Skrivna tecken	utan	Antal per rulle	1500

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	113 mm ²
Ledarytterdiameter, max.	12 mm	Ledarytterdiameter, min.	8 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		