

**RIBBON MM 110/300 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Färgband
Art.nr.	<a href="#">2918800000</a>
Typ	RIBBON MM 110/300 WS
GTIN (EAN)	4099986574878
Förp.	1 items

**RIBBON MM 110/300 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tekniska data****Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Mått och vikter**

Bredd	110 mm	Byggbredd (tum)	4.3307 inch
Längd	300000 mm	Bygglängd (tum)	11811 inch
Nettovikt	360 g		

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001694	ETIM 9.0	EC001694
ETIM 10.0	EC001694	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		