



För ledare på 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10 E-Cu)

Material E-Cu, galvaniskt förtent

Måttolerans enligt DIN 46228 del 1

- Löst förpackade i plastpåse

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 7 mm, 7 mm, Nej
Art.nr.	2919620000
Typ	H0,25/7
GTIN (EAN)	4099986576742
Förp.	1000 items
Förpackning	lös

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Höjd	7 mm	Bygghöjd (tum)	0.2756 inch
Diameter	1.7 mm	Nettovikt	0.03 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	(2)Wire-end ferrule	Utförande	Standard
--------------------	---------------------	-----------	----------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	0.75 mm	Kontaktytans längd (L2)	7 mm
Kragdiameter (D2)	1.7 mm	L1 i mm	7.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 24	Avisoleringslängd	7 mm
Ledardiameter	0.25 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

