



AC-kontaktbryter för fältanslutning för PV-växlar med Plug & Play

- På grund av den robusta byggformen och valet av UV-resistenta material kan AC-kontaktbrytaren också användas under svåra omgivningsförhållanden såsom vibrationer och starkt solljus
- Det trefasiga kontaktbrytaren har optimerats för ledareareor upp till 16 mm², vilket avsevärt minskar energiförlusterna
- Den kompakta byggformen erbjuder en hög prestanda och tar lite plats
- Installationen är snabbt och effektivt och möjliggör bekväm hantering ute på fältet

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2920120000
Typ	PV BSS DL
GTIN (EAN)	4099986583016
Förp.	20 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

11.4 g

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.

-40 °C

Varaktig driftstemperatur, max.

105 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

dd4ee0b3-e949-42dd-9269-5de96565d3fd

Allmänna uppgifter

Färgkod

svart

Nedsmutsningsgrad

3

Grundläggande material

Plast

Tekniska data

Skyddsklass

IP65, i slutet tillstånd, IP 2x
öppen, IP67, IP68

Nedsmutsningsgrad

3

Garanti

Tidsperiod

2 år

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC002928

ETIM 9.0

EC002928

ETIM 10.0

EC002928

ECLASS 14.0

22-57-02-92

ECLASS 15.0

22-57-02-92