

**PV BSS DL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

AC-kontaktidon för fältanslutning för PV-växleriktare med Plug & Play

- På grund av den robusta byggformen och valet av UV-resistenta material kan AC-kontaktidonet också användas under svåra omgivningsförhållanden såsom vibrationer och starkt solljus
- Det trefasiga kontaktidonet har optimerats för ledareareor upp till 16 mm<sup>2</sup>, vilket avsevärt minskar energiförlusterna
- Den kompakta byggformen erbjuder en hög prestanda och tar lite plats
- Installationen är snabbt och effektivt och möjliggör bekväm hantering ute på fältet

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2920120000
Typ	<a href="#">PV BSS DL</a>
GTIN (EAN)	4099986583016
Förp.	20 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt

11.4 g

## Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.

-40 °C

Varaktig driftstemperatur, max.

105 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

dd4ee0b3-e949-42dd-9269-5de96565d3fd

## Allmänna uppgifter

Färgkod

svart

Nedsmutsningsgrad

3

Grundläggande material

Plast

## Tekniska data

Skyddsklass

IP65, i slutet tillstånd, IP 2x  
öppen, IP67, IP68

Nedsmutsningsgrad

3

## Garanti

Tidsperiod

2 år

## Klassificeringar

ETIM 8.0

EC002928

ETIM 9.0

EC002928

ETIM 10.0

EC002928

ECLASS 14.0

22-57-02-92

ECLASS 15.0

22-57-02-92