



AC-kontaktdon för fältanslutning för PV-växleriktare med Plug & Play

- På grund av den robusta byggformen och valet av UV-resistenta material kan AC-kontaktdonet också användas under svåra omgivningsförhållanden såsom vibrationer och starkt solljus
- Det trefasiga kontaktdonet har optimerats för ledareareor upp till 16 mm², vilket avsevärt minskar energiförlusterna
- Den kompakta byggformen erbjuder en hög prestanda och tar lite plats
- Installationen är snabbt och effektivt och möjliggör bekväm hantering ute på fältet

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2920130000
Typ	PV PS ULTA
GTIN (EAN)	4099986583023
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	8.87 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Färgkod	svart	Nedsmutsningsgrad	3
Grundläggande material	Plast		

Tekniska data

Skyddsklass	IP65, i slutet tillstånd, IP 2x öppen, IP67, IP68	Nedsmutsningsgrad	3
-------------	---	-------------------	---

Garanti

Tidsperiod	2 år
------------	------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		