

## EL KSM 8.8 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## MultiMark MultiFit

För kontakter från andra leverantörer.

Den elastiska ytan ger enklare montage.

Detta särskilda material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader.

En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift. Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Plintmärkning, 8.8 x , Delning i mm (P): 8.80 vit
Art.nr.	<a href="#">2922670000</a>
Typ	EL KSM 8.8 MM WS 30M
GTIN (EAN)	4099986618275
Förp.	1 items

## EL KSM 8.8 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

### Mått och vikter

Djup	0.25 mm	Byggdjup (tum)	0.0098 inch
Höjd	8.8 mm	Bygghöjd (tum)	0.3465 inch
Längd	30 m	Bygglängd (tum)	1181.1024 inch
Nettovikt	92.4 g		

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Allmänna data


Orientering av texten	horisontell och vertikal	Typ av märkning	neutral
Märkningsmetod	Termotransfer	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Temperaturområde för användning max.	90 °C	Temperaturområde för användning min.	-50 °C
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Längd	30 m	Grundläggande material	Polypropylen
Skrivna tecken	utan		

### Plintmärkning

Delning i mm (P) 8.80 mm

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		



**EL KSM 8.8 MM WS 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****Färgband**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005090000</a>	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390216	
Förp.	1 ST	