

U-OS-CODESYS-BASIC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2924000000
Typ	U-OS-CODESYS-BASIC-S
Förp.	1 items

U-OS-CODESYS-BASIC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Mått och vikter

Nettovikt 0 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Påverkas ej
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Licensinformation

Alternativt ytterligare fältbussinstanser max.	Instanser av ytterligare fältbussprotokoll	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device
	Antal av instanser som stöds, max.	0
Antal av ingångs-/utgångskanaler som stöds, max.	64	
Genererad binärkod byggstorlek, max.	500 kB	
Licens för visualiseringsprogramvara	Namn på licensen för den inkluderade visualiseringsprogramvaran	CODESYS-VISU-S
	Antal tillgängliga datapunkter, max.	128 datapunkter
	Namn på den extra bokningsbara licensen för visualiseringsprogramvara	U-OS-CODESYS-VISU-M
	Antal tillgängliga datapunkter, max.	2048 datapunkter
	Namn på den extra bokningsbara licensen för visualiseringsprogramvara	U-OS-CODESYS-VISU-L
	Antal tillgängliga datapunkter, max.	4096 datapunkter
	Namn på den extra bokningsbara licensen för visualiseringsprogramvara	U-OS-CODESYS-VISU-XL
	Antal tillgängliga datapunkter, max.	8 192 datapunkter
	Namn på den extra bokningsbara licensen för visualiseringsprogramvara	U-OS-CODESYS-VISU-XXL
	Antal tillgängliga datapunkter, max.	obegränsade datapunkter
Licens för kommunikationsprogramvara	Namn på den inkluderade licensen för kommunikationsprogramvara	CODESYS-kommunikation S
	Antal tillgängliga datapunkter, max.	512 datapunkter
	Namn på den extra bokningsbara licensen för kommunikationsprogramvara	U-OS-CODESYS-Communication M
	Antal tillgängliga datapunkter, max.	4096 datapunkter
	Namn på den extra bokningsbara licensen för kommunikationsprogramvara	U-OS-CODESYS-Communication XXL
Antal tillgängliga datapunkter, max.	obegränsade datapunkter	
Valbara ethernetbaserade fältbussinstanser	Instanser av ethernetbaserat fältbussprotokoll	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter
	Antal av instanser som stöds, max.	0

Systemkrav

Systemkrav för u-OS-appen CODESYS Runtime SL	Programvarans namn	CODESYS Development System
	Programvaruversion som stöds	3.5.19.10 eller senare
	Licens krävs	Nej
	Programvarans namn	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS
	Programvaruversion som stöds	4.7.0 eller senare
	Licens krävs	Nej
Runtime-version på den apparat som ska licensieras	Programvarans namn	u-OS App CODESYS Runtime SL
	Programvaruversion som stöds	4.9.0.0 eller senare

U-OS-CODESYS-BASIC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Licens för en enda apparat krävs Ja

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		