

**U-OS-CODESYS-STANDARD-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**



**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2924050000
Typ	<a href="#">U-OS-CODESYS-STANDARD-M</a>
Förp.	1 items

## U-OS-CODESYS-STANDARD-M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Mått och vikter

Nettovikt 0 g

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Påverkas ej  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Licensinformation

Alternativt ytterligare fältbussinstanser max.	Instanser av ytterligare fältbussprotokoll	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device
	Antal av instanser som stöds, max.	8
Antal av ingångs-/utgångskanaler som stöds, max.	1024	
Genererad binärkod byggstorlek, max.	5 MB	
Licens för visualiseringsprogramvara	Namn på licensen för den inkluderade visualiseringsprogramvaran	CODESYS-VISU-S
	Antal tillgängliga datapunkter, max.	128 datapunkter
	Namn på den extra bokningsbara licensen för visualiseringsprogramvara	U-OS-CODESYS-VISU-M
	Antal tillgängliga datapunkter, max.	2048 datapunkter
	Namn på den extra bokningsbara licensen för visualiseringsprogramvara	U-OS-CODESYS-VISU-L
	Antal tillgängliga datapunkter, max.	4096 datapunkter
	Namn på den extra bokningsbara licensen för visualiseringsprogramvara	U-OS-CODESYS-VISU-XL
	Antal tillgängliga datapunkter, max.	8 192 datapunkter
Licens för kommunikationsprogramvara	Namn på den inkluderade licensen för kommunikationsprogramvara	CODESYS-kommunikation S
	Antal tillgängliga datapunkter, max.	5 12 datapunkter
	Namn på den extra bokningsbara licensen för kommunikationsprogramvara	U-OS-CODESYS-Communication M
	Antal tillgängliga datapunkter, max.	4096 datapunkter
Valbara ethernetbaserade fältbussinstanser	Namn på den extra bokningsbara licensen för kommunikationsprogramvara	U-OS-CODESYS-Communication XXL
	Antal tillgängliga datapunkter, max.	obegränsade datapunkter
	Instanser av ethernetbaserat fältbussprotokoll	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter
	Antal av instanser som stöds, max.	1

### Systemkrav

Systemkrav för u-OS-appen CODESYS Runtime SL	Programvarans namn	CODESYS Development System
	Programvaruversion som stöds	3.5.19.10 eller senare
	Licens krävs	Nej
	Programvarans namn	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS
Runtime-version på den apparat som ska licensieras	Programvaruversion som stöds	4.7.0 eller senare
	Licens krävs	Nej
	Programvarans namn	u-OS App CODESYS Runtime SL
	Programvaruversion som stöds	4.9.0.0 eller senare

**U-OS-CODESYS-STANDARD-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

| Licens för en enda apparat krävs Ja

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		