

U-LINK-1000-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Exempel på användning



Weidmüllers u-link-tjänst för fjärråtkomst erbjuder en enkel möjlighet att på ett säkert sätt få tillgång till Ethernet-enheter i ett fjärrnätverk.

Med u-link VPN Server som central mötesplatsserver ansluter VPN-klienterna (service-PC och Weidmüller u-link klientenheter) alltid utåt och uppfyller därmed de typiska IT-säkerhetskraven.

Separata databas- och serverinstanser används för varje u-link-kundkonto (säker klientisolering) för att säkerställa dataintegritet.

Kommunikationen mellan u-link VPN-servern och fjärrklienterna (service-datorer och u-link-klientenheter) sker via en certifikatskyddad openVPN-anslutning.

u-links credo är "konfiguration istället för programmering". Användningen är intuitiv och kräver inga expertkunskaper.

Kännetecken:

- 1-klicks VPN-fjärråtkomst för service-datorer
- easyAccess: webb-, rdp- eller vnc-anslutningar till fjärrvärdar helt webbläsarbaserade för användning med surfplatta eller smartphone
- Organisation och gruppmanagement
- Topologier inklusive slutenheter från tredje part
- Management av fast programvara: Visning av status för fast programvara för alla routrar och möjlighet till tidsstyrd, automatisk uppdatering av fast programvara.
- Individuella åtkomsträttigheter: granulär konfiguration av åtkomsträttigheter för enheter i målnätverket.

- Omfattande händelselogg: Alla aktiviteter presenteras i u-link-portalen med omfattande filter- och exportfunktioner.

- Lösenordspolicy: Ökad säkerhet genom konfigurierbar effektbeskrivning av minimikrav för lösenordskvalitet och giltighetstid.

Weidmüller erbjuder följande användningsvarianter och tilläggsalternativ för u-link Remote Access:

Grundläggande utförande:

- Tilldelas automatiskt när du registrerar dig på u-link.weidmueller.com
 - Gratis användning i 6 månader, förlängd till 365 dagar när du registrerar en ny u-link-klientenhet.
 - Fullständiga kännetecken
 - Obegränsat antal användare
 - Max. 50 u-link-kompatibla enheter (åtkomstpunkter till ett fjärrnätverk)
 - 1 samtidig VPN-anslutning
 - Inga begränsningar i fråga om data eller hastighet (med förbehåll för normal användning på marknaden).
- Utökning
- Ytterligare 50/100/250/500/1000 eller fler u-link-kompatibla enheter
 - Ytterligare simultana VPN-anslutningar
 - China-VPN: säker och pålitlig VPN-anslutning till och från Kina

U-LINK-1000-DEVICES-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Utförande	License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.
Art.nr.	2924220000
Typ	U-LINK-1000-DEVICES-1Y
Förp.	1 items

U-LINK-1000-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 0 g

Temperaturer

Lagertemperatur

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Funktioner och kännetecken

Firmware-administration	Visning av firmwareversionen för alla u-link-klienter och valfria, tidsstyrda, automatiska uppdateringar av firmware (för valda enhetsklasser).	Riktlinje för lösenord	Increased security through configurable specification of minimum requirements for the password quality and validity period
Funktionaliteten hos den integrerade molnbrandväggen	Gruppbaseade regler för åtkomst till fjärranslutna nätverk baserat på IP, port och protokoll	Typ av 2-faktorautentisering	E-post, Google-Authenticator-app, Microsoft Authenticator-app
Systemtillgänglighet	≥ 99,6 %	Samtidigt användbar pass-through VPN-anslutning	1 (kan utökas genom att boka ytterligare VPN-anslutningar för vidarekoppling)
Månadsvis datamängd och bandbredd	Obegränsat (omfattas av normal användning på marknaden)	Användarorganisation	Organisation av tjänsteanvändare i grupper, tilldelning av selektiva åtkomsträttigheter till enhetens topologi, gruppberoende tilldelning av rättigheter beträffande enhetskonfiguration och användaradministration, Organisationers självmanagement inom ramen för organisatoriska rättigheter
Antal konfigurerbara användarobjekt (tjänste-PC)	Obegränsad	Användningsinformation	Utökad rapportering och statistisk information (anslutningsrapporter, användningstid, datavolymer)
VPN-kanal bandbredd	100 Mbit/s	Enhetshantering	Illustration av anordningens infrastruktur (fjärråtkomstobjekt) i en väldefinierad trädstruktur via plats-, grupp- och enhetsobjekt
Period	1 år efter aktivering av licensnyckeln eller efter det att den befintliga licensen har upphört att gälla. De enskilda licensvillkoren visas vid aktivering.	Typ av webbaserad åtkomst (easyAccess)	Lokal webbserver, RDP, VNC-server
Antal konfigurerbara u-link-klienter på Weidmüllers hårdvara (åtkomstpunkter för fjärrnätverk)	1050		

U-LINK-1000-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Systemkrav

Maskinvara, fjärrnät	Weidmüller-maskinvara med u-link VPN-klient	Maskinvara (tjänste-PC)	Dator med operativsystem Windows 10 eller 11
Portaladministration (konfigurering användare/enhet)	via webbläsare (HTTPS), inloggning via användarnamn och lösenord	VPN-programvara (tjänste-PC)	u-link VPN-client (installation on PC)

Övrigt

Aktivering	Klientens kontoadministratör matar in licensnyckeln i u-link-portalen (funktionerna omedelbart tillgängliga)	Ingår i leverans	E-post med licensnyckel
------------	--	------------------	-------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		