

TC INL THIRD 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüllers skuminlägg har inspirerats av 5S- och lean-metoderna för att ge dig en effektiv och välordnat arbetsstation. Den är uppbyggd efter alla de fördelar som modulprincipen erbjuder, där varje modul kan väljas för att passa dina behov.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2929300000
Typ	TC INL THIRD 10
GTIN (EAN)	4099986664081
Förp.	1 items

Tekniska data**Mått och vikter**

Djup	50 mm	Byggdjup (tum)	1.9685 inch
Höjd	446 mm	Bygghöjd (tum)	17.559 inch
Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	532.07 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Skuminlägg till nycklar
--------------------	-------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

Tillbehör

Torx®



Crimpade ledare kan anslutas till komponenter med PushIn-anlutning eller med skruvanslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med skruvverktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	SDQ T HANDLE T15	Utförande
Art.nr.	2888320000	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875369	
Förp.	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE T20	Utförande
Art.nr.	2888330000	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875376	
Förp.	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE T25	Utförande
Art.nr.	2888340000	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875383	
Förp.	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE T27	Utförande
Art.nr.	2888350000	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875390	
Förp.	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE T30	Utförande
Art.nr.	2888360000	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875406	
Förp.	1 ST	

Torx® TH-skruvmejsel



Torx® TR-skruvmejsel med urborring i klingspetsen (Tamper Resistant), SD TR för förskruvning av Torx® och Torx® TR-säkerhetsskruvar (mittenstift i profil), Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Typ	SD T8 TR X 60	Utförande
Art.nr.	2749480000	Skruvmejsel, Klinglängd: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895803	
Förp.	1 ST	

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	SD T9 TR X 60	Utförande
Art.nr.	2749490000	Skruvmejsel, Klinglängd: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895810	
Förp.	1 ST	
Typ	SD T10 TR X 80	Utförande
Art.nr.	2749500000	Skruvmejsel, Klinglängd: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118895827	
Förp.	1 ST	

Torx®



Crimpade ledare kan anslutas till komponenter med PushIn-anlutning eller med skruvanslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med skruvverktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	SDQ T HANDLE T15	Utförande
Art.nr.	2888320000	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875369	
Förp.	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE T20	Utförande
Art.nr.	2888330000	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875376	
Förp.	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE T25	Utförande
Art.nr.	2888340000	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875383	
Förp.	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE T27	Utförande
Art.nr.	2888350000	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875390	
Förp.	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE T30	Utförande
Art.nr.	2888360000	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875406	
Förp.	1 ST	

Tillbehör

Torx® TH-skruvmejsel



Torx® TR-skruvmejsel med urborring i klingspetsen (Tamper Resistant), SD TR för förskruvning av Torx® och Torx® TR-säkerhetsskruvar (mittenstift i profil), Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Typ	SD T8 TR X 60	Utförande
Art.nr.	2749480000	Skruvmejsel, Klinglängd: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895803	
Förp.	1 ST	
Typ	SD T9 TR X 60	Utförande
Art.nr.	2749490000	Skruvmejsel, Klinglängd: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895810	
Förp.	1 ST	
Typ	SD T10 TR X 80	Utförande
Art.nr.	2749500000	Skruvmejsel, Klinglängd: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118895827	
Förp.	1 ST	