

**TC INL THIRD 11****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüllers skuminlägg har inspirerats av 5S- och lean-metoderna för att ge dig en effektiv och välordnat arbetsstation. Den är uppbyggd efter alla de fördelar som modulprincipen erbjuder, där varje modul kan väljas för att passa dina behov.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2929310000
Typ	<a href="#">TC INL THIRD 11</a>
GTIN (EAN)	4099986664098
Förp.	1 items

**Tekniska data****Mått och vikter**

Djup	50 mm	Byggdjup (tum)	1.9685 inch
Höjd	446 mm	Bygghöjd (tum)	17.559 inch
Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	817.09 g		

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Tekniska data**

Artikelbeskrivning	Skuminlägg till nycklar
--------------------	-------------------------

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

## TC INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Invändig sexkant



Sekskantskruvmejsel med tvårhåndtag av högvärdig plast

- förnicklad yta
- Av härdat krom-vanadium-stål
- Tillverkad enligt DIN 69 11
- Passar till skruvar enligt DIN 69 12

## Allmänna beställningsdata

Typ	SDQ T HANDLE HEX 4	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2888290000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875338	
Förp.	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE HEX 5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2888300000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 200 mm
GTIN (EAN)	4064675875345	
Förp.	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE HEX 6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2888310000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 200 mm
GTIN (EAN)	4064675875352	
Förp.	1 ST	

## Bitshållare



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeteringnaggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktpreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

## Allmänna beställningsdata

Typ	SDQ T HANDLE BITHOLDER ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2888370000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 129 mm
GTIN (EAN)	4064675875413	
Förp.	1 ST	

## TC INL THIRD 11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	SD BITHOLDER 1/4	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2888380000</a>	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4064675875420	
Förp.	1 ST	

## Bits 25 mm för bitshållare

## Allmänna beställningsdata

Typ	BIT C 6,3 0,5X3,0X25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748860000</a>	Montageverktyg, Klingbredd (B): 3 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894738	Klingtjocklek: 0.5 mm
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 0,5X3,5X25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748870000</a>	Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894745	Klingtjocklek: 0.5 mm
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 0,5X4,0X25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748880000</a>	Montageverktyg, Klingbredd (B): 4 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894752	Klingtjocklek: 0.5 mm
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 0,8X5,5X25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748890000</a>	Montageverktyg, Klingbredd (B): 5.5 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894769	Klingtjocklek: 0.8 mm
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PH0X25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748140000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 25 mm, Klingmått krysspår: 0
GTIN (EAN)	4050118894677	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PH1X25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748150000</a>	Montageverktyg, Klingbredd (B): 1 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894684	Klingtjocklek: 1 mm, Klingmått krysspår: 1
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PH2X25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748160000</a>	Montageverktyg, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894691	Klingtjocklek: 2 mm, Klingmått krysspår: 2
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PZ0X25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748170000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 25 mm, Klingmått krysspår: 0
GTIN (EAN)	4050118894707	
Förp.	5 ST	

## TC INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	BIT C 6,3 PZ1X25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748180000</a>	Montageverktyg, Klingbredd (B): 1 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894714	Klingtjocklek: 1 mm, Klingmått krysspår: 1
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PZ2X25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748190000</a>	Montageverktyg, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894721	Klingtjocklek: 2 mm, Klingmått krysspår: 2
Förp.	5 ST	

## Bitshållare E6,3



Weidmüller Bits är standard-bits, som har hög kvalitet, stort urval och höga prestanda. Weidmüller producerar med processorstyrda härdningsmetoder en jämn och hög produktkvalitet.

Det högklassiga råmaterialet ger vridmomentvärden, som ligger långt över dem, som anges i de relevanta DIN-normerna.

- DIN 5261 för PH/PZ-bitar
  - DIN 5263 för spårskruvsbits
  - Camcar-Norm för TORX-bits
- Det innebär en lång livslängd vid höga vridmoment och därmed idealiska förutsättningar för montagearbeten. Produktnytta:
- Lämplig för alla skruvjobb. Tack vare anpassad härdning till 59-61 HRC lämplig både för manuell användning och maskinbruk.
  - God slittålighet och därmed lång livslängd.
  - Optimal passning i DIN-skrivar för lågt slitage och optimal vridmomentöverföring.
  - Tillverkning baserad på professionella kvalitetskriterier enligt gällande ISO-normer med jämn och hög produktkvalitet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	UBH 1/4 E6,3	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748200000</a>	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118895339	
Förp.	5 ST	

## Invändig sexkant



Seks-kantskruvmejsel med tvärhandtag av högvärdig plast

- förnicklad yta
- Av härdat krom-vanadium-stål
- Tillverkad enligt DIN 6911
- Passar till skruvar enligt DIN 6912

## TC INL THIRD 11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Allmänna beställningsdata

Typ	SDQ T HANDLE HEX 4	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2888290000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875338	
Förp.	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE HEX 5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2888300000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 200 mm
GTIN (EAN)	4064675875345	
Förp.	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE HEX 6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2888310000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 200 mm
GTIN (EAN)	4064675875352	
Förp.	1 ST	

## Bitshållare



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

## Allmänna beställningsdata

Typ	SDQ T HANDLE BITHOLDER ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2888370000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 129 mm
GTIN (EAN)	4064675875413	
Förp.	1 ST	
Typ	SD BITHOLDER 1/4	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2888380000</a>	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4064675875420	
Förp.	1 ST	

**Bits 25 mm för bitshållare**
**Allmänna beställningsdata**

Typ	BIT C 6,3 0,5X3,0X25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748860000</a>	Montageverktyg, Klingbredd (B): 3 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894738	Klingtjocklek: 0.5 mm
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 0,5X3,5X25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748870000</a>	Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894745	Klingtjocklek: 0.5 mm
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 0,5X4,0X25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748880000</a>	Montageverktyg, Klingbredd (B): 4 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894752	Klingtjocklek: 0.5 mm
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 0,8X5,5X25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748890000</a>	Montageverktyg, Klingbredd (B): 5.5 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894769	Klingtjocklek: 0.8 mm
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PH0X25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748140000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 25 mm, Klingmått krysspår: 0
GTIN (EAN)	4050118894677	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PH1X25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748150000</a>	Montageverktyg, Klingbredd (B): 1 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894684	Klingtjocklek: 1 mm, Klingmått krysspår: 1
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PH2X25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748160000</a>	Montageverktyg, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894691	Klingtjocklek: 2 mm, Klingmått krysspår: 2
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PZ0X25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748170000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 25 mm, Klingmått krysspår: 0
GTIN (EAN)	4050118894707	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PZ1X25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748180000</a>	Montageverktyg, Klingbredd (B): 1 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894714	Klingtjocklek: 1 mm, Klingmått krysspår: 1
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PZ2X25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748190000</a>	Montageverktyg, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894721	Klingtjocklek: 2 mm, Klingmått krysspår: 2
Förp.	5 ST	

**Bitshållare E6,3**

Weidmüller Bits är standard-bits, som har hög kvalitet, stort urval och höga prestanda. Weidmüller producerar med processorstyrda härdningsmetoder en jämn och hög produktkvalitet.

Det högklassiga råmaterialet ger vridmomentsvärden, som ligger långt över dem, som anges i de relevanta DIN-normerna.

- DIN 5261 för PH/PZ-bitar
  - DIN 5263 för spårskruvsbits
  - Camcar-Norm för TORX-bits
- Det innebär en lång livslängd vid höga vridmoment och därmed idealiska förutsättningar för montagearbeten. Produktnytta:
- Lämplig för alla skruvjobb. Tack vare anpassad härdning till 59-61 HRC lämplig både för manuell användning och maskinbruk.
  - God slittålighet och därmed lång livslängd.
  - Optimal passning i DIN-skrivar för lågt slitage och optimal vridmomentsöverföring.
  - Tillverkning baserad på professionella kvalitetskriterier enligt gällande ISO-normer med jämn och hög produktkvalitet.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	UBH 1/4 E6,3	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748200000</a>	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118895339	
Förp.	5 ST	