

THM MULTIMARK PLUS R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Märkningssystem, Termo-transferskrivare, Värmeöverföring, 300 DPI, MultiMark, Etiketrullar
Art.nr.	2931840000
Typ	THM MULTIMARK PLUS R
GTIN (EAN)	4099986669857
Förp.	1 items

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	288 mm	Byggdjup (tum)	11.3386 inch
Höjd	460 mm	Bygghöjd (tum)	18.1102 inch
Bredd	252 mm	Byggbredd (tum)	9.9212 inch
Nettovikt	10000 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Märkningssystem

Märkskylttyp	MultiMark, Etikettullar	Märkningsmetod	Värmeöverföring
Gränssnitt	USB 2.0, Ethernet	Programvara	M-Print® PRO
Matningsspänning	100...240 V AC	Operativsystem	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Skrivhastighet	max. 150 mm/s	Märkningsupplösning, max.	300 DPI
Download	M-Print PRO	Ingår i leverans	Nätsladd, USB-kabel, UK-plugg, US-plugg, Skrivardrivrutin, BAND MM-TB 25/360 SW färgband, BAND MM 110/360 SW färgband, Märkningsvals, Tryckvals, W-LAN stick

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Färgband




Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005090000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390216	
Förp.	1 ST	
Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005070000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 ST	
Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005080000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118389951	
Förp.	1 ST	
Typ	RIBBON MM 110/300 WS	Utförande
Art.nr.	2918800000	Färgband
GTIN (EAN)	4099986574878	
Förp.	1 ST	
Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Utförande
Art.nr.	2005040000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390025	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata


Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Utförande
Art.nr.	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

THM MULTIMARK PLUS R**Allmänna beställningsdata**

Typ	MULTIMARK R-FIX	Utförande
Art.nr.	2931850000	
GTIN (EAN)	4099986669888	
Förp.	1 ST	

Tillbehör

M-Print® PRO



M-Print® PRO-programvaran för utskrift och beställning av etiketter och märkningar® är en professionell Windows®-baserad lösning för både utskrift och beställning av Weidmüllers etiketter och märkningar . Med detta program kan du optimera din process för märkning av elektrisk utrustning. Du utformar, märker och beställer ditt märkningsmaterial enkelt, professionellt och snabbt: med text, ram, linjer, grafik, streckkoder, serienummer och foton.

- Integrerad produktkatalog för alla etiketter och märkningar inkl. bilder, länk till web-sida och produktfaktablad
- Utformning av märkningar och etiketter i godtyckligt antal rader
- Individuell formatering av enskilda tecken i en text (RTF)
- Kopiering och infogning av text och dess formatering
- Finns på 20 språk med stöd för UNICODE
- Datainmatning i etiketter och kalkylblad eller direkt i Microsoft Excel
- Skapa skalor, numeriska och alfanumeriska räkneverk och sekvenser
- Omfattande serie av bildformat (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Grafikbibliotek med elektrotekniska symboler
- Tilldelningsalternativ för produktskrivare, t.ex. ESG 9/20 till PrintJet; MultiMark på termotransferskrivare
- Online-uppdatering via Internet
- Weidmüller Configurator (WMC) gränssnitt
- Importassistent för ett antal filformat (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) för att skapa dina egna importskript
- Överföring av data från CAD-system
- Permanent förhandsvisning: se hur utskriften kommer att se ut även under designfasen, WYSIWYG-redigering
- Stödda utskriftsnheter: alla skrivare från Weidmüller (t.ex. PrintJet CONNECT, THM MultiMark osv.) och standardskrivare med Microsoft Windows®-drivrutiner
- Optimal och snabb anpassning av utenheter
- Flernivåstrukturering av märkning och etiketter

Allmänna beställningsdata

Typ	M-PRINT PRO	Utförande
Art.nr.	1905490000	Programvara för märkning, Programvara, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	Skrivarprogram
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

THM WO-R

Allmänna beställningsdata

Typ	THM WO-R VIN 12.7/19.1 ...	Utförande
Art.nr.	2932070000	Ledar- och kabelmärkning, 12.7 x 19.1 mm, vit
GTIN (EAN)	4099986670792	
Förp.	7450 ST	
Typ	THM WO-R VIN 12.7/38.1 ...	Utförande
Art.nr.	2932100000	Ledar- och kabelmärkning, 12.7 x 38.1 mm, vit
GTIN (EAN)	4099986670822	
Förp.	4000 ST	
Typ	THM WO-R VIN 25.4/19.1 ...	Utförande
Art.nr.	2932080000	Ledar- och kabelmärkning, 25.4 x 19.1 mm, vit
GTIN (EAN)	4099986670808	
Förp.	7450 ST	
Typ	THM WO-R VIN 25.4/25.4 ...	Utförande
Art.nr.	2932090000	Ledar- och kabelmärkning, 25.4 x 25.4 mm, vit
GTIN (EAN)	4099986670815	
Förp.	5800 ST	
Typ	THM WO-R VIN 25.4/31.8 ...	Utförande
Art.nr.	2932130000	Ledar- och kabelmärkning, 25.4 x 31.8 mm, vit
GTIN (EAN)	4099986670853	
Förp.	4750 ST	
Typ	THM WO-R VIN 25.4/38.1 ...	Utförande
Art.nr.	2932110000	Ledar- och kabelmärkning, 25.4 x 38.1 mm, vit
GTIN (EAN)	4099986670839	
Förp.	4000 ST	
Typ	THM WO-R VIN 25.4/57.2 ...	Utförande
Art.nr.	3062890000	
GTIN (EAN)	4099987049283	
Förp.	2750 ST	
Typ	THM WO-R VIN 25.4/63.5 ...	Utförande
Art.nr.	2932120000	Ledar- och kabelmärkning, 25.4 x 63.5 mm, vit
GTIN (EAN)	4099986670846	
Förp.	2450 ST	