

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Märkningssystem, Termo-transferskrivare, Värmeöverföring, 300 DPI, MultiMark, Etiketrullar
Art.nr.	2931840000
Typ	THM MULTIMARK PLUS R
GTIN (EAN)	4099986669857
Förp.	1 items

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	288 mm	Byggdjup (tum)	11.3386 inch
Höjd	460 mm	Bygghöjd (tum)	18.1102 inch
Bredd	252 mm	Byggbredd (tum)	9.9212 inch
Nettovikt	10000 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Märkningssystem

Märkskylttyp	MultiMark, Etikettullar	Märkningsmetod	Värmeöverföring
Gränssnitt	USB 2.0, Ethernet	Programvara	M-Print® PRO
Matningsspänning	100...240 V AC	Operativsystem	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Skrivhastighet	max. 150 mm/s	Märkningsupplösning, max.	300 DPI
Ingår i leverans	Nätsladd, USB-kabel, UK-plugg, US-plugg, Skrivardrivrutin, BAND MM-TB 25/360 SW färgband, BAND MM 110/360 SW färgband, Märkningsvals, Tryckvals, W-LAN stick		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Färgband




Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Förp.	1 ST	
Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 ST	
Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Förp.	1 ST	
Typ	RIBBON MM 110/300 WS	Utförande
Art.nr.	2918800000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4099986574878	
Förp.	1 ST	
Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Utförande
Art.nr.	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Utförande
Art.nr.	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

THM MULTIMARK PLUS R

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK R-FIX	Utförande
Art.nr.	2931850000	
GTIN (EAN)	4099986669888	
Förp.	1 ST	

M-Print® PRO



M-Print® PRO-programvaran för utskrift och beställning av etiketter och märkningar® är en professionell Windows®-baserad lösning för både utskrift och beställning av Weidmüllers etiketter och märkningar . Med detta program kan du optimera din process för märkning av elektrisk utrustning. Du utformar, märker och beställer ditt märkningsmaterial enkelt, professionellt och snabbt: med text, ram, linjer, grafik, streckkoder, serienummer och foton.

- Integrerad produktkatalog för alla etiketter och märkningar inkl. bilder, länk till web-sida och produktfaktablad
- Utformning av märkningar och etiketter i godtyckligt antal rader
- Individuell formatering av enskilda tecken i en text (RTF)
- Kopiering och infogning av text och dess formatering
- Finns på 20 språk med stöd för UNICODE
- Datainmatning i etiketter och kalkylblad eller direkt i Microsoft Excel
- Skapa skalor, numeriska och alfanumeriska räkneverk och sekvenser
- Omfattande serie av bildformat (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Grafikbibliotek med elektrotekniska symboler
- Tilldelningsalternativ för produktskrivare, t.ex. ESG 9/20 till PrintJet; MultiMark på termotransferskrivare
- Online-uppdatering via Internet
- Weidmüller Configurator (WMC) gränssnitt
- Importassistent för ett antal filformat (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) för att skapa dina egna importskript
- Överföring av data från CAD-system
- Permanent förhandsvisning: se hur utskriften kommer att se ut även under designfasen, WYSIWYG-redigering
- Stödda utskriftsnheter: alla skrivare från Weidmüller (t.ex. PrintJet CONNECT, THM MultiMark osv.) och standardskrivare med Microsoft Windows®-drivrutiner
- Optimal och snabb anpassning av utenheter
- Flernivåstrukturering av märkning och etiketter

Allmänna beställningsdata

Typ	M-PRINT PRO	Utförande
Art.nr.	1905490000	Programvara för märkning, Programvara, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	Skrivarprogram
Förp.	1 ST	