

MULTIMARK R-FIX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2931850000
Typ	MULTIMARK R-FIX
GTIN (EAN)	4099986669888
Förp.	1 items

MULTIMARK R-FIX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 4300 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

MULTIMARK R-FIX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

THM WO-R



Allmänna beställningsdata

Typ	THM WO-R VIN 12.7/19.1 ...	Utförande
Art.nr.	2932070000	Ledar- och kabelmärkning, 12.7 x 19.1 mm, vit
GTIN (EAN)	4099986670792	
Förp.	7450 ST	
Typ	THM WO-R VIN 12.7/38.1 ...	Utförande
Art.nr.	2932100000	Ledar- och kabelmärkning, 12.7 x 38.1 mm, vit
GTIN (EAN)	4099986670822	
Förp.	4000 ST	
Typ	THM WO-R VIN 25.4/19.1 ...	Utförande
Art.nr.	2932080000	Ledar- och kabelmärkning, 25.4 x 19.1 mm, vit
GTIN (EAN)	4099986670808	
Förp.	7450 ST	
Typ	THM WO-R VIN 25.4/38.1 ...	Utförande
Art.nr.	2932110000	Ledar- och kabelmärkning, 25.4 x 38.1 mm, vit
GTIN (EAN)	4099986670839	
Förp.	4000 ST	
Typ	THM WO-R VIN 25.4/57.2 ...	Utförande
Art.nr.	3062890000	
GTIN (EAN)	4099987049283	
Förp.	2750 ST	
Typ	THM WO-R VIN 25.4/63.5 ...	Utförande
Art.nr.	2932120000	Ledar- och kabelmärkning, 25.4 x 63.5 mm, vit
GTIN (EAN)	4099986670846	
Förp.	2450 ST	
Typ	THM WO-R VIN 25.4/25.4 ...	Utförande
Art.nr.	2932090000	Ledar- och kabelmärkning, 25.4 x 25.4 mm, vit
GTIN (EAN)	4099986670815	
Förp.	5800 ST	
Typ	THM WO-R VIN 25.4/31.8 ...	Utförande
Art.nr.	2932130000	Ledar- och kabelmärkning, 25.4 x 31.8 mm, vit
GTIN (EAN)	4099986670853	
Förp.	4750 ST	