

THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Märkningssystem, Värmeöverföring, 300 DPI, Krympslangar
Art.nr.	2931860000
Typ	THM MULTIMARK TWIN
GTIN (EAN)	4099986669895
Förp.	1 items

THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	395 mm	Byggdjup (tum)	15.5511 inch
Höjd	544 mm	Bygghöjd (tum)	21.4173 inch
Bredd	248 mm	Byggbredd (tum)	9.7638 inch
Nettovikt	21000 g		

Temperaturer

Fuktighet	10...85% (ingen daggbildning)
-----------	-------------------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Märkningssystem

Märkskylttyp	Krympslangar	Memory (RAM)	256 MB
Märkningsmetod	Värmeöverföring	Gränssnitt	LAN, USB 2.0
Programvara	M-Print® PRO	Typ	THM TwinMark skrivare
Matningsspänning	100...240 V AC	Operativsystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Skrivhastighet	max. 150 mm/s	Märkningsupplösning, max.	300 DPI

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband




Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Utförande
Art.nr.	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Förp.	1 ST	
Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Utförande
Art.nr.	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Utförande
Art.nr.	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK PLUS PERFORAT...	Utförande
Art.nr.	1540770000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118345711	
Förp.	1 ST	

M-Print® PRO



M-Print® PRO-programvaran för utskrift och beställning av etiketter och märkningar® är en professionell Windows®-baserad lösning för både utskrift och beställning av Weidmüllers etiketter och märkningar . Med detta program kan du optimera din process för märkning av elektrisk utrustning. Du utformar, märker och beställer ditt märkningsmaterial enkelt, professionellt och snabbt: med text, ram, linjer, grafik, streckkoder, serienummer och foton.

- Integrerad produktkatalog för alla etiketter och märkningar inkl. bilder, länk till web-sida och produktfaktablad
- Utformning av märkningar och etiketter i godtyckligt antal rader
- Individuell formatering av enskilda tecken i en text (RTF)
- Kopiering och infogning av text och dess formatering
- Finns på 20 språk med stöd för UNICODE
- Datainmatning i etiketter och kalkylblad eller direkt i Microsoft Excel
- Skapa skalor, numeriska och alfanumeriska räkneverk och sekvenser
- Omfattande serie av bildformat (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Grafikbibliotek med elektrotekniska symboler
- Tilldelningsalternativ för produktskrivare, t.ex. ESG 9/20 till PrintJet; MultiMark på termotransferskrivare
- Online-uppdatering via Internet
- Weidmüller Configurator (WMC) gränssnitt
- Importassistent för ett antal filformat (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) för att skapa dina egna importskript
- Överföring av data från CAD-system
- Permanent förhandsvisning: se hur utskriften kommer att se ut även under designfasen, WYSIWYG-redigering
- Stödda utskriftsnheter: alla skrivare från Weidmüller (t.ex. PrintJet CONNECT, THM MultiMark osv.) och standardskrivare med Microsoft Windows®-drivrutiner
- Optimal och snabb anpassning av utenheter
- Flernivåstrukturering av märkning och etiketter

Allmänna beställningsdata

Typ	M-PRINT PRO	Utförande
Art.nr.	1905490000	Programvara för märkning, Programvara, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	Skrivarprogram
Förp.	1 ST	