


**THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ledar- och kabelmärkning, 25.4 x 63.5 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">2932120000</a>
Typ	THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS
GTIN (EAN)	4099986670846
Förp.	2450 items

## THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	0.03 mm	Byggdjup (tum)	0.0012 inch
Höjd	25.4 mm	Bygghöjd (tum)	1 inch
Bredd	63.5 mm	Byggbredd (tum)	2.5 inch
Nettovikt	0.35 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Typ av märkning	neutral	Bredd	63.5 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Färgkod	vit
Halogener	Ja	Grundläggande material	Vinylfilm
Skrivna tecken	utan	Antal per rulle	2450

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	113 mm <sup>2</sup>
Ledarytterdiameter, max.	12 mm	Ledarytterdiameter, min.	8 mm
Ledararea	113 mm <sup>2</sup>		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Färgband**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Förp.	1 ST	