

UV66-ADV-15-CAP-W-V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Touchpanelerna u-view Advanced från Weidmüller ger otrolig bildkvalitet och kan användas till de flesta typer av industriändamål. Sortimentet erbjuder olika bildskärmsstorlekar från 7 tum till 21,5 tum och har högpresterande pekskärmar med hög upplösning med stöd för svepgester och användning med handskar. Alla paneler är utrustade med operativsystemet Linux och en HTML5-webbläsare och är optimerade för webbapplikationer tack vare det integrerade kioskmoduset och den enkla konfigurationen. Därför är de en perfekt lösning för webbaserade visualiseringar och ger tillgång till olika webbservrar såsom exempelvis u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web och många andra. Panelerna har en extra platt byggform med industrianpassad IP66-kapsling.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Art.nr. | 2932860001 |
| Typ | UV66-ADV-15-CAP-W-V2 |
| GTIN (EAN) | 4099987589796 |
| Förp. | 1 items |

UV66-ADV-15-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|--------------|
| Djup | 52 mm | Byggdjup (tum) | 2.0472 inch |
| Höjd | 269 mm | Bygghöjd (tum) | 10.5905 inch |
| Bredd | 419.7 mm | Byggbredd (tum) | 16.5236 inch |
| Vägg tjocklek, min. | 1 mm | Vägg tjocklek, max. | 6 mm |
| Nettovikt | 3780 g | | |

Temperaturer

Fuktighet 95 % relativ fuktighet, icke-kondenserande vid 40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|---|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c, 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4 |
| SCIP | 84ae9d99-1662-4798-ad33-3fe26637f337 |

Allmänna data

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--------|--|
| Skyddsklass | Inbyggd: IP66, Kapsling: IP20 | | |
| Operativsystem | Linux Yocto 4.2 | | |
| Matningsspänningsområde: | Spänningstyp | DC | |
| | Spänning, min. | 19.2 V | |
| | Spänning, max. | 28.8 V | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC | | |
| Ineffekt | Strömförbrukning, nominell | 21.4 W | |
| | Strömförbrukning, max. | 28.8 W | |
| MTBF med LCD | 5.23 a | | |

Systemdata

| | | | |
|------------------------|--|------------|--|
| Memory (RAM) | 4 GB | Gränssnitt | 2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45) |
| Operativsystem | Linux Yocto 4.2 | Minne | 16 MB |
| Gränssnitt på baksidan | 2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45) | Processor | NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini |
| Minne (Flash) | 16 GB | | |

Utrustning

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| storlek | 15.6" | Upplösning | 1920 x 1080 |
| Antal färger som kan visas | 16200000 | Ljusstyrka | 450 cd/m ² |
| Pekskärm | Projicerad kapacitiv (P-CAP) | Materialvisning | Tempered glass |
| Material ram | Aluminium | | |

Tekniska data**Klassificeringar**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001412 | ETIM 9.0 | EC001412 |
| ETIM 10.0 | EC001412 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-01 | | |

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

