

UV66-ADV-10-CAP-W-V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Touchpanelerna u-view Advanced från Weidmüller ger otrolig bildkvalitet och kan användas till de flesta typer av industriändamål. Sortimentet erbjuder olika bildskärmsstorlekar från 7 tum till 21,5 tum och har högpresterande pekskärmar med hög upplösning med stöd för svepgester och användning med handskar. Alla paneler är utrustade med operativsystemet Linux och en HTML5-webbläsare och är optimerade för webbapplikationer tack vare det integrerade kioskmoduset och den enkla konfigurationen. Därför är de en perfekt lösning för webbaserade visualiseringar och ger tillgång till olika webbservrar såsom exempelvis u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web och många andra. Panelerna har en extra platt byggform med industriänspassad IP66-kapsling.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2933040001
Typ	UV66-ADV-10-CAP-W-V2
GTIN (EAN)	4099987589789
Förp.	1 items

UV66-ADV-10-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	52 mm	Byggdjup (tum)	2.0472 inch
Höjd	202.3 mm	Bygghöjd (tum)	7.9646 inch
Bredd	283.1 mm	Byggbredd (tum)	11.1456 inch
Väggjocklek, min.	1 mm	Väggjocklek, max.	6 mm
Nettovikt	1270 g		

Temperaturer

Fuktighet 95 % relativ fuktighet, icke-kondenserande vid 40 °C

Allmänna data

Skyddsklass	Inbyggd: IP66, Kapsling: IP20		
Operativsystem	Linux Yocto 4.0.		
Matningsspänningsområde:	Spänningstyp	DC	
	Spänning, min.	19.2 V	
	Spänning, max.	28.8 V	
Spänningsförsörjning	24 V DC		
Ineffekt	Strömförbrukning, nominell	16.3 W	
	Strömförbrukning, max.	19.9 W	
MTBF med LCD	5.12 a		

Systemdata

Memory (RAM)	4 GB	Gränssnitt	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)
Operativsystem	Linux Yocto 4.0.	Minne	16 MB
Gränssnitt på baksidan	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)	Processor	NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini
Minne (Flash)	16 GB		

Utrustning

storlek	10.1"	Upplösning	1280 x 800
Antal färger som kan visas	16000000	Ljusstyrka	500 cd/m ²
Pekskärm	Projicerad kapacitiv (P-CAP)	Materialvisning	Glas
Material ram	Aluminiummetalliserad		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

