



De runda anslutningarna med klicksystem möjliggör en snabb anslutning med en hög skyddsklass. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2934530000
Typ	RC M P5 C
GTIN (EAN)	4099986682764

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Bredd	69 mm	Byggbredd (tum)	2.7165 inch
Diameter	20 mm	Nettovikt	19.36 g

Temperaturer

Lagertemperatur		Omgivningstemperatur	-25 °C...125 °C
Drifttemperatur	-40 °C...60 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	5	Kodering	ingen
Kontaktyta	Mässing	LED	Nej
Anslutningstyp	PUSH IN med manöverknapp	Kapslingsmaterial	PA 66
Kabeldiameter max.	13 mm	Kabeldiameter min.	7 mm
Kontaktmaterial	Mässing	Ledardiameter, max.	1.5 mm ²
Ledardiameter, min.	0.25 mm ²	Nominell spänning	500 V
Märkström	17.5 A	Skyddsklass	IP68
Kontakttyp	Hane	Skärmanslutning	Nej
Material låsring	Plast	Anslutningsarea max.	4 mm ²
Anslutningsarea min.	0.5 mm ²		

Allmänna uppgifter

Antal poler	5	Anslutningsgänga	M20
Skydd polförväxling	Ja	Anslutningstyp	PUSH IN med manöverknapp
Kapslingsmaterial	PA 66		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		