

**WBC-CH-6OR-BK-25-0023****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



System för lagring av batteri spelar en allt viktigare roll inom området av förnybara energikällor. De består vanligtvis av flera enskilda batterier som måste vara snabba och enkla att byta ut. Weidmüller Battery Connector (WBC) gör det möjligt att ansluta flera enskilda batterier till en ESS i bara några få enkla steg - och att koppla ur anslutningarna lika snabbt vid behov. För mer säkerhet och smidig hantering är polerna tydligt markerade: Pluspolen i orange och minuspolen i svart.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2938270000
Typ	<a href="#">WBC-CH-6OR-BK-25-0023</a>
GTIN (EAN)	4099986699120
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Längd	324 mm	Bygglängd (tum)	12.7559 inch
Nettovikt	120 g		

## Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	6 mm	Kontaktdiameter stift Ø	6 mm
Godkännanden	UL 4128	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Färgkod	svart, orange	Ledardiameter, max.	25 mm <sup>2</sup>
Yta	Silver	Typ	Hylsa
Grundläggande material	PA 66		

## Tekniska data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Längd	324 mm
Nominell spänning	1500 V	Märkström	120 A
Skyddsklass	IP67 ijackad	Stickcykler	≥ 100

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

