

## U-OS-PWEB-ES-RT-1000/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PROCON-WEB Embedded System är enkelt att installera på u-OS via app manager.

För att implementera den optimala webbaserade HMI-lösningen har PROCON-WEB Embedded-System följande kännetecken:

- Roll- och rättighetsbaserad användarhantering
- Omfattande larm
- fördefinierade kontroller, t.ex. knappar, skjutreglage, textfält eller bildområden
- kraftfulla och mer komplexa kontroller, som iframes, diagram, tabeller
- flexibel skriptkörning för maximal flexibilitet
- Historiska funktioner för lagring och visualisering av historikdata
- anslutning till styrningen via kommunikationsdrivrutin

### Allmänna beställningsdata

Utförande	Visualiseringsprogramvara, Plattform för runtime-system: u-OS compatible devices, Antal processvariabler, max.: 1000, Antal HMI-apparater, max.: 2
Art.nr.	<a href="#">2941980000</a>
Typ	U-OS-PWEB-ES-RT-1000/2
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	0 g
-----------	-----

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Egenskaper hos exekveringsprogrammet

Antal HMI- apparater, max.	2	Maximalt antal drivenheter	1
Projicerbar av	PROCON-WEB Designer	Körtidsegenskaper	Enkla och komplexa kontroller, Alarmerande, Historiker, Användarhantering, Processens anslutning via kommunikationsdrivrutiner

## Licensinformation

Licensomfattning	Engångslicens	Licenstag	Programvarulicens
Licensering av	WIBU-biljett-ID	Antal processvariabler, max.	1000

## Systemkrav

Operativsystem	u-OS	Minsta erforderliga diskutrymme	0.1 GB
Lägsta minneskrav (RAM)	0.1 GB		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		