


THM PV 30/60 TR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



UV-strålning orsakar omfattande stress och åldrande av plast i utomhustillämpningar.

Våra nya THM Pv-dekaler står emot denna inverkan och är extremt hållbara i utomhusmiljöer.

Våra TABPACK-PV har en kompakt design. De är tryckta varningsdekaler, som bör vara en del av basutrustningen i en professionell solcells konstruktion.

Fördelar i korthet:

- Vädermotstånd testat enligt ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tabell 3, förfarande A cykel 1 vid 5000 timmar
- Individuellt märkt med M-Print® PRO
- Enkel och snabb utskrift med THM MultiMark

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------|--|
| Utförande | ClipCard, Apparatmärkning, 29.6 x 59.6 mm, transparent |
| Art.nr. | 2969130000 |
| Typ | THM PV 30/60 TR |
| GTIN (EAN) | 4099986783782 |
| Förp. | 450 items |
| Förpackning | Rulle |

THM PV 30/60 TR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 0.05 mm | Byggdjup (tum) | 0.002 inch |
| Höjd | 29.6 mm | Bygghöjd (tum) | 1.1654 inch |
| Bredd | 59.6 mm | Byggbredd (tum) | 2.3465 inch |
| Nettovikt | 0.33 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna data

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| Limma | Polyakrylatlim | Typ av märkning | neutral |
| Märkningsmetod | Termotransfer | Utförande | självhäftande |
| Bredd | 59.6 mm | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Temperaturområde för användning max. | -50 °C | Temperaturområde för användning min. | 110 °C |
| Färgkod | transparent | Halogener | Ja |
| Grundläggande material | Vinylfilm | Skrivna tecken | utan |
| Antal per rulle | 450 | | |

Ledar- och kabelmärkning

Halogener Ja

Apparitmärkning

Halogener Ja

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

